

D 4K HDMI-Funk-Set

Unterstützt Video-Auflösungen bis zu 2160p (4K) • Reichweite von bis zu 10 m • Keine Latenzzeiten

Mit dem Produkt können HDMI-kompatible digitale AV-Signale drahtlos per Funk von einem Wiedergabegerät (z.B. Satellitenreceiver) zu einem Empfangsgerät (z.B. Fernseher/Monitor) übertragen werden.

Ausstattung: Plug & Play · Verzögerungsfreie Übertragung · Stromversorgung über externes Steckernetzteil

Technische Daten: Betriebsspannung: 100 - 240 V, 50/60 Hz (Netzteil) · HDMI-Eingang: 1 · HDMI-Ausgang: 1 · Abmessungen (L x B x H): 100 x 95 x 22 mm · Gewicht: 166 g

Packungsinhalt: Sendemodul · Empfangsmodul · 2 Steckernetzteile (5 V / 1 A) · 2x Standfüße · Bedienungsanleitung.

F Kit sans fil HDMI 4K

Supporte des définitions vidéo jusqu'à 2160 p (4K) • Portée maximale : 10 mètres • Pas de temps de latence

Avec le produit, des signaux AV numériques compatibles HDMI peuvent être transmis sans fil par radio d'un appareil de lecture (p. ex. receveur satellite) à un appareil récepteur (p. ex. téléviseur/moniteur).

Équipement : Plug & Play · Transmission sans ralentissement · Alimentation via bloc d'alimentation externe

Données techniques : Tension de fonctionnement : 100 - 240 V, 50/60 Hz (bloc d'alimentation) · Entrée HDMI : 1 · Sortie HDMI : 1 · Dimensions (La x Lo x H) : 100 x 95 x 22 mm · Poids : 166g

Contenu du paquet : Module émetteur · Module récepteur · 2 blocs d'alimentation enfichables (5 V / 1 A) · 2 pieds · Mode d'emploi.

I Kit trasmissione segnali 4K HDMI

Supporta risoluzioni video fino a 2160p (4K) • Portata fino a 10 m • Nessun tempo di latenza

Con il prodotto è possibile trasmettere senza fili via radio segnali AV digitali compatibili HDMI da un riproduttore (ad esempio un ricevitore satellitare) a un ricevitore (ad esempio TV / monitor).

Dotazione: Plug & Play · Trasmissione senza ritardi · Alimentatore a spina esterno

Dati tecnici: Tensione di esercizio: 100 - 240 V, 50/60 Hz (alimentatore) · Ingresso HDMI: 1 · Uscita HDMI: 1 · Dimensioni (L x P x A). 100 x 95 x 22 mm · Peso: 166g

Contenuto della confezione: Modulo trasmettitore · Modulo ricevitore · 2 alimentatori a spina (5 V / 1 A) · 2 supporti · Istruzioni (Download).

GB 4K HDMI radio set

Supports video resolutions up to 2160p (4K) • Range up to 10 m • No latency

This product enables the wireless transmission of HDMI-compatible digital AV signals via radio from a playback device (e.g. satellite receiver) to a receiver (e.g. television/monitor).

Features: Plug & Play · No latency · Power supply via mains adapter

Technical data: Operating voltage: 100 - 240 V, 50/60 Hz (mains adapter) · HDMI input: 1 · HDMI output: 1 · Dimensions (L x W x H): 100 x 95 x 22 mm · Weight: 166 g

Package content: Transmitter · Receiver module · 2 mains adapters (5 V / 1 A) · 2 x stands · Operating instructions.

NL 4K HDMI-draadloze set

Ondersteunt videoresoluties tot 2160p (4K) • Bereik van maximaal 10 m • Geen latentietijden

Met dit product kunnen HDMI-compatibele, digitale AV-signalen draadloos van een weergaveapparaat (bijv. een satellietontvanger) doorgegeven worden naar een ontvangapparaat (bijv. een TV/beeldscherm).

Uitrustig: Plug & Play · Overdracht zonder vertraging · Stroomvoorziening via externe stekkervoeding

Technische gegevens: IBedrijfsspanning: 100 - 240 V, 50/60 Hz (netvoedingadapter) · HDMI-ingang: 1 · HDMI-uitgang: 1 · Afmetingen (L x B x H): 100 x 95 x 22 mm · Gewicht: 166g

Pakketinhoud: Zendmodule · Ontvangmodule · 2 netvoedingadapters (5 V / 1 A) · 2 standaarden · Gebruiksaanwijzing.

PL Zestaw transmisji radiowej HDMI 4K

Obsługuje rozdzielczości wideo do 2160p (4K) • Zasięg do 10 m • Bez latencji

Za pomocą produktu można bezprzewodowo przesyłać cyfrowe sygnały AV kompatybilne z HDMI z urządzenia odtwarzającego (np. odbiornik satelitarny) do urządzenia odbiorczego (np. monitora lub TV).

Wyposażenie: Plug & Play · Transmisja bez opóźnień · Zasilanie przez zewnętrzny zasilacz wtyczkowy

Dane techniczne: Napięcie znamionowe: 100–240 V, 50/60 Hz (zasilacz sieciowy) · Wejście HDMI: 1 · Wyjście HDMI: 1 · Wymiary (dł. x szer. x wys.): 100 x 95 x 22 mm · Waga: 166g

Zawartość opakowania: Moduł nadajnika · Moduł odbiornika · 2 zasilacze wtyczkowe (5 V / 1 A) · 2x stopki · Instrukcja obsługi (do pobrania).