

## Navodila za solarno tehtnico, tip SW-12

Kat. števil. 12 04 53

### OPIS

- Primerna je tudi za pisma večjih formatov.
- Ima dobro čitljiv poševen LCD zaslon.
- Tehnični podatki:
- Premer tehtnice (površine za tehtanje) 128 mm
- Velikost 196 x 130 x 65 mm
- Nosilnost 2000 g
- Delitev 0,5 g (od 0 do 100 g) in 1 g (od 100 do 2000 g).

### UPORABA

Tehtnica deluje izključno s solarno energijo. Da bi zagotovili optimalno delovanje tudi v slabih pogojih osvetlitve, dodaja elektronika odvečno energijo med uporabo oz. ko je tehtnica izključena. Pri daljšem času skladiščenja v temi morate obvezno poskrbeti za zadostno osvetlitev (povprečna sobna svetloba) in čez nekaj sekund je tehtnica pripravljena za uporabo.

### POSTAVITEV TEHTNICE

Pazite na to, da bo tehtnica postavljena vodoravno.

### TEHTANJE (ON)

Vse funkcije tehtnice lahko sprožite s pritiskom na tipko ON-OFF-TARA-HOLD. Po vklopu se prikažejo najprej vsi segmenti na prikaznem polju. Prosimo, da počakate, da se prikaže ničla. Šele nato položite tehtanec na tehtnico in odčitajte vrednost.

### TEHTANJE (TARA)

Odtehtajte prazno posodo (oz. utež) in tehtnico s ponovnim pritiskom na tipko spet postavite na ničlo. Napolnite posodo (oz. položite 2 uteži). Prikaže se le neto teža. Po spraznjenju se na prikazu pokaže teža posode z negativnim predznakom.

### ZADRŽANJE PRIKAZANE VREDNOSTI (HOLD)

HOLD funkcija služi za zadržanje izmerjene vrednosti. Položite tehtanec na tehtnico, nato pritisnite tipko za najmanj dve sekundi. Ko se na zaslonu prikaže HOLD, spustite tipko. Teža se sedaj ohrani na zaslonu. S ponovnim pritiskom na tipko ukinete funkcijo HOLD.

### IZKLOP (OFF)

S kratkim pritiskom na tipko, ko je na zaslonu prikazana ničla. V nasprotnem primeru tehtnico s pritiskom na tipko nastavite na ničlo in s ponovnim pritiskom izključite. Samodejni izklop pri obremenjeni ali neobremenjeni tehtnici sledi čez ca. 4 minute. V načinu delovanja HOLD se tehtnica ne izključi samodejno.

### STROŠKI

Veljavni stroški so prikazani na spodnjem robu prikaznega polja s puščico.

### NAPAJANJE

Če se prikaže utripajoči »Low-Prikaz«, pomeni, da je energija iztrošena in morate tehtnico postaviti na svetlejšo mesto.

**Garancija:** Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

**Baterije:** Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

**Garancijska Izjava:** Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.