



- Nikoli ne uporabljajte izdelka takoj po tem, ko ste ga iz hladnega prostora prenesli v toplega. Nastala kondenzacija lahko uniči izdelek. Počakajte, da izdelek doseže sobno temperaturo, preden ga priključite in začnete uporabljati. Ta postopek lahko traja več ur.
- Če niste prepričani, kako uporabljati ali priključiti izdelek, se posvetujte s tehnikom.
- Vzdrževanje, spremembe in popravila sme opravljati le tehnik, ali v specializiranem servisu.
- Če imate vprašanja, na katera v teh navodilih za uporabo ni odgovorov, se obrnite na našo tehnično službo za stranke ali druge strokovnjake.

Navodila za uporabo

Obojstransko stikalo

DVI

Št. 1897810

Predvidena uporaba

Izdelek se uporablja za preklapljanje signalov DVI iz ene ali dveh priključenih naprav, ki sta povezani s kablom DVI. Stikalo deluje dvosmerno in se lahko uporablja za preklapljanje med dvema vhodoma na en izhod ali z enega vhoda med dvema izhodoma. Izdelek podpira ločljivost do 1080p@60Hz.

Ta izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte ga na prostem. V vsakem primeru se je treba izogibati stiku z vlago (npr. v kopalnici).

Zaradi varnosti in odobritve tega izdelka ne predelujte in/ali spreminjajte. Uporaba izdelka za namene, ki niso opisani zgoraj, ga lahko poškoduje. Poleg tega lahko nepravilna uporaba povzroči nevarnosti, kot sta kratek stik ali požar. Natančno preberite navodila in jih shranite na varnem mestu. Če izdelek predate tretji osebi, ji izročite tudi ta navodila za uporabo.

Ta izdelek je skladen z zakonskimi, nacionalnimi in evropskimi predpisi. Vsa imena podjetij in izdelkov so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Vsebina dobave

- Stikalo DVI
- Navodila za uporabo



posodobljena navodila za uporabo

Najnovejša navodila za uporabo prenesite s spletne strani www.conrad.com/downloads ali poskenirajte prikazano kodo QR. Sledite navodilom na spletnem mestu.

Razlaga simbolov



Ta simbol se uporablja za označevanje nevarnosti, kot so električni udari.



Simbol s klikanjem v trikotniku se uporablja za poudarjanje pomembnih informacij v teh navodilih za uporabo. Vedno natančno preberite te informacije.



Simbol puščice označuje posebne informacije in nasvete za uporabo izdelka.

Varnostna navodila



Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte zlasti varnostna navodila. Če ne upoštevate varnostnih navodil in informacij o pravilnem ravnanju v teh navodilih za uporabo, ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali materialno škodo. V takih primerih garancija/garancija preneha veljati.

- Izdelek ni igrača. Hranite ga zunaj dosega otrok in hišnih ljubljencev.
- Ne puščajte embalažnega materiala neprevidno ležati naokrog. Lahko postane nevarno igralo za otroke.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi udarci, visokimi vlago, vlago, vnetljive pline, hlape in topila.
- Izdelka nikoli ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Če izdelka ni več mogoče varno uporabljati, ga izključite iz uporabe in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Varnega delovanja ni več mogoče zagotoviti, če izdelek:
 - je vidno poškodovana,
 - ne deluje več pravilno,
 - je bila dlje časa shranjena v slabih okoliških pogojih ali
 - je bil izpostavljen resnim obremenitvam, povezanim s prevozom.
- Z izdelkom ravnajte previdno. Udarci, udarci ali padec z majhne višine lahko izdelek poškodujejo.
- Vedno upoštevajte varnostna navodila in navodila za uporabo drugih naprav, ki so priključene na izdelek.
- Pri namestitvi izdelka pazite, da kablji niso stisnjeni, prepognjeni ali poškodovani z ostrimi robovi.
- Kable vedno položite tako, da se nihče ne more spotakniti ob njih ali se vanje zaplesti. To predstavlja nevarnost poškodb.

Nastavitev

- Pred priključitvijo kablov izklopite vse naprave, ki jih želite povezati.
- Povezave lahko izvedete na naslednji način:

Povezovanje računalnika z dvema monitorjema

- Priključite kabel DVI iz računalnika na priključek **DVI**.
- Na vsak priključek **DVI 1** in **DVI 2** priključite po en kabel DVI.
- Druge konce kablov DVI priključite na monitorje.

Povežite dva računalnika z enim monitorjem

- Iz računalnikov priključite po en kabel DVI na vsak priključek **DVI 1** in **DVI 2**.
- Na priključek **DVI** in monitor priključite kabel DVI.

→ Največja dolžina kabla DVI (na priključek DVI) ne sme presežati 1,5 m.

- Napajanje poteka prek povezave DVI.
- Vključite računalnik in monitor. Izpis je mogoč samo na monitorju ali v računalniku. Pritisnite tipko Shift na vrhu stikala, da preklopite na računalnik ali monitor, ki ga želite uporabiti.

Nega in čiščenje

- Pred čiščenjem odklopite repetitor od vseh priključenih naprav.
- Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko poškodujejo ohišje ali povzročijo nepravilno delovanje izdelka.
- Izdelka nikoli ne potopite v vodo.
- Za čiščenje izdelka uporabljajte suho krpo, ki ne pušča vlaken.

Odstranjevanje



Elektronske naprave so odpadki, ki jih je mogoče reciklirati, in jih ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Po koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z ustreznimi zakonskimi predpisi.

S tem izpolnjujete svoje zakonske obveznosti in prispevate k varstvu okolja.

Tehnični podatki

| | |
|----------------------------|--|
| Vhodna napetost/tok..... | V/DC 500 mA |
| Video vhod/izhod..... | DVI1 x 2 ali 2 x 1 dvosmerno |
| Izhodna resolucija..... | do 1080p / 60Hz |
| Največja frekvenca..... | 165 MHz |
| Delovni pogoji | ..-20 do +70 °C, 0-80 % relativna vlažnost zraka |
| Pogoji shranjevanja..... | do +70 °C, 0 - 80 % RH |
| Dimenzije (Š x V x D)..... | 82x 17 x 62 mm |
| Teža približno | 105 g |