



NAVODILA ZA UPORABO

Elektromehanska zobniška črpalka

Kavan 190

Kataloška št.: 22 44 13

KAZALO

UPORABA NAPRAVE	3
OPOZORILO	3
VARNOSTNI NAPOTKI.....	3
TEHNIČNI PODATKI.....	3
GARANCIJSKI LIST	4

OPIS NAPRAVE

Ta visoko kvalitetna črpalka za gorivo in vodo je samosesalna in vsestranska. Črpa lahko v smeri naprej ali nazaj; črpalko pritrдите na napajalno panelno stikalo ali uporabite klecno stikalo z DPDT tehnologijo ("double pole-double throw"). Medeninasi zobniki so lepani za zagotavljanje dolge življenjske dobe. Za maksimalno delovanje črpalko namestite pokončno, da so konci cevi spodaj (glejte sliko) in tako zagotovite, da zobniki ne delujejo na suho. Ob dobavi je priložen kovinski nosilec za pritrđitev, 2 priklopa, 2 ohišji priklpov in 2 reducirna nastavka iz medenine. Če so reducirni nastavki potrebni, jih zalepite v črne konce cevi.

Napravo lahko razstavi, popravi ali servisira samo podjetje Kavan, sicer garancija ne velja.



OPOZORILO

Uporaba bencina ali dizelskega goriva je nevarna in delo z njima je na vašo lastno odgovornost.

VARNOSTNI NAPOTKI

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

TEHNIČNI PODATKI

Delovna napetost:	12V
Poraba toka:	1,5 A/ura
Zmogljivost črpalke:	1,8l/min



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290
Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Elektromehanska zobniška črpalka Kavan 190**
Kat. št.: **22 44 13**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.