



NAVODILA ZA UPORABO

Studijske naglavne slušalke

AKG K240 MKII

Kataloška št.: 31 29 15

AKG[®]
by HARMAN

Kazalo

Lastnosti	2
Tehnični podatki	2
Inženirski tehnični podatki.....	3
Varnostni napotki.....	3
Garancijski list	4

Lastnosti

- Profesionalne stereo studijske hi-fi slušalke
- Polodprte, zasnovane tako, da prekrivajo ušesa
- Samonastavljiv naglavni trak za optimalno prileganje
- Patentirani zvočniki Varimotion
- Blazinice za ušesa iz umetnega usnja in žameta
- 3 m enostranski snemljivi kabel in dodatnih 5 m navitega kabla

Slušalke K 240 MK II so najnovejša posodobljena različica najuspešnejših AKG slušalk s tehnologijo Varimotion in XXL pretvorniki. Slušalke K 240 MK II imajo polodprte čašice slušalk, ki omogočajo prekrivanje ušes, kar zagotavlja trdne nizke tone, natančne srednje tone in kristalno čiste visoke tone.

Zaradi nižje impedance in izboljšane občutljivosti jih lahko uporabljate z nizkozmogljivimi zvočnimi viri, da dosežete neverjeten zvok.

Odstranljivi OFC kabel ima pozlačene vtiče za optimalno kakovost zvoka in izjemno enostavnost uporabe.

Tehnični podatki

Tip	polodprte, dinamične slušalke
Občutljivost	91 dB/mW, 104 dB/V
Frekvenčno območje	15 do 25.000 Hz
Nazivna impedanca	55 ohmov
Največja vhodna moč	200 mW
Blazinice za ušesa	umetno usnje in žamet
Kabel	3 m enostranski in 5 m naviti kabel (99,9 % brez kisika); vtični kabel na slušalkah (prikluček mini-XLR)
Prikluček	pozlačen stereo mini priključek
Adapter	pozlačen 1/8" na 1/4" vijačni adapter
Neto teža (brez kabla)	240 g (8,5 oz.)
Teža dobave	550 g (19,4 oz.)
Patent(i)	Membrana z več debelinami za dinamični pretvornik Varimotion (patent št. AT 403.751, US 6,185,809, EP 814.637 (DE, DK, FI, FR, GB, IT, NL), JP 3.927.651);

Akustični upor z režo za dinamični pretvornik (patent št. AT 408.706, ZDA 6,639,991, ZL 01116806)



Inženirski tehnični podatki

Polodprte slušalke, ki prekrivajo ušesa, s samonastavljivim naglavnim trakom. Uporaba: Profesionalne stereo-studijske slušalke. Frekvenčno območje: 1525,000 Hz. Občutljivost: 91 dB pri 1 mW / 104 dBV. Impedanca: 55 ohmov na kanal. Zmožnost moči delovanja: 200 mW. Kabel: 3 m in 5 m (OFC) enostranski, vtični, zlahka zamenljiv kabel s priključkom mini-XLR in z vijačnim 1/4" vtičem s trdo pozlačeno prevleko. Neto teža (slušalke brez kabla) / teža dobave: 240/550 g (8,4/19,2 oz).

Varnostni napotki

- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

<http://www.akg.com>

©2009 AKG Acoustics, Avstrija



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Studijske naglavne slušalke AKG K240 MKII**
Kat. št.: **31 29 15**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.