



NAVODILA ZA UPORABO

Prenosni sistem ozvočenja s funkcijo Bluetooth ION Audio Tailgater

Kataloška št.: **31 29 80**

KAZALO


1. VSEBINA DOBAVE	3
2. HITRI VODNIK ZA UPORABO.....	3
3. SVINČENE AKUMULATORSKE BATERIJE	4
4. SHEMA PRIKLOPOV IN OPIS DELOV NAPRAVE.....	4
5. POMEMBNI NAPOTKI.....	6
6. TEHNIČNI PODATKI	6
GARANCIJSKI LIST	7

1. VSEBINA DOBAVE

- Prenosni ojačevalnik na baterijsko napajanje
- Napajalni kabel
- Navodila za uporabo
- Varnostni napotki

2. HITRI VODNIK ZA UPORABO

1. Ob dobavi se prepričajte, da se v embalaži nahajajo vsi navedeni deli naprave.
2. **PRED UPORABO NAPRAVE PREBERITE PRILOŽENE VARNOSTNE NAPOTKE.**
3. **ZA ZAGOTAVLJANJE OPTIMALNE ŽIVLJENJSKE DOBE BATERIJE, JE LE-TO PRED PRVO UPORABO POTREBNO POPOLNOMA NAPOLNITI.**
4. Natančno si oglejte prikaz povezave naprav.
5. Napravo postavite na ustrezno mesto in v pravilen položaj za delovanje.
6. Prepričajte se, da do vse priključene naprave kot so mikrofoni, CD predvajalniki, MP3 predvajalniki in povezani ojačevalniki/PA izklopljene in da je njihova glasnost nastavljena na "minimum".
7. Vse naprave priklopite kot prikazuje slika.



8. Vse naprave vključite v naslednjem vrstnem redu:
 - a) Vhodne zvočne vire (na primer mikrofone, inštrumente, CD/MP3 predvajalnike)
 - b) Sistem Tailgater
 - c) Morebitne dodatne ojačevalnike.
9. Pri izklopu postopek obrnite in izklopite:
 - a) Morebitne dodatne ojačevalnike.
 - b) Sistem Tailgater

- c) Vhodne zvočne vire (na primer mikrofone, inštrumente, CD/MP3 predvajalnike).

Za registracijo naprave pojrite na spletno stran <http://www.ionaudio.com>.

3. SVINČENE AKUMULATORSKE BATERIJE

Polnilne svinčene akumulatorske baterije so enake tistim, ki se uporabljajo v avtomobilih. Enako kot pri vašem avtomobilu, je življenjska doba baterije zelo odvisna od načina njene uporabe.

S pravilno uporabo in ravnanjem lahko svinčena akumulatorska baterija zdrži več let. Na tem mestu so navedena določena priporočila, kako za notranjo baterijo čim bolj podaljšati življenjsko dobo.

SPLOŠNA UPORABA:

- Pred uporabo baterijo napolnite do konca.
- Izogibajte se popolni izpraznitvi baterije.
- Za čim daljšo življenjsko dobo enkrat mesečno baterijo izpraznite do 80%.
- Po vsaki uporabi baterijo do konca napolnite.
- Ko je baterija popolnoma polna, jo lahko pustite en teden.
- Napravo lahko do največ dva tedna pustite priključeno v električno omrežje.

SHRANJEVANJE:

- Izogibajte se shranjevanju na visokih temperaturah in na vlažnih mestih.
- Pro dolgotrajnem shranjevanju baterijo redno polnite.
- Če baterije 6 mesecev ne polnite, se morda ne bo več napolnila.

POPRAVILA:

- Ko se baterija približa koncu življenjske dobe, lahko izgubi sposobnost polnjenja. Če pride do tega, se obrnite na vaš najbližji ION Audio servis.
- Baterije sami ne poskušajte servisirati, spremnjati ali zamenjati.

ODSTRANJEVANJE:

- Skladno z lokalnimi predpisi napravo odnesite v zbirni center v vaši občini.

4. SHEMA PRIKLOPOV IN OPIS DELOV NAPRAVE

1. Vhod za inštrument/mikrofon z nadzorom glasnosti (1/4"):

Ta mono vhod sprejme 1/4" vhod kot je na primer mikrofon, kitara ali drug glasbeni inštrument.

2. Vhod za iPod/AUX z nadzorom glasnosti (Stereo RCA):

Ta stereo RCA vhod se lahko uporabi za priklop CD, MP3 ali drugega zvočnega vira. Z vrtljivim gumbom uravnavate nivo glasnosti iPod-a in RCA vhoda. Za

priklop na prenosno napravo z 1/8" jack vtičnico, potrebujete standardni 1/8"-na-RCA adapter, ki ni priložen.

3. "Master" (glavni) nadzor glasnosti:

S tem vrtljivim gumbom upravljate glavni nivo glasnosti sistema Tailgater.

4. Stikalo za vklop/izklop naprave ("Power"):

S stikalom sistem Tailgater vklopite ali izklopite. Prosimo upoštevajte, da ob priklopu sistema Tailgater na vir energije, za polnjenje baterije ni potrebno, da sistem deluje.

5. Stikalo za polnjenje iPod-a:

Z nastavljivo tega stikala v položaj "Charge iPod", vklopite polnjenje iPod-a.

6. Stikalo za izbiro napetosti*:

To stikalo nastavite na pravilno napetost glede na standard na vaši lokaciji.

7. Vtičnica za napajanje (IEC):

Za polnjenje naprave sem vstavite priloženi napajalni kabel. Upoštevajte, da lahko sistem Tailgater deluje preko stenske napeljave in pri tem hkrati polni baterijo. Ko se baterija polni, sveti indikator polnjenja.


8. Indikator nivoja baterije:

Ko je naprava vključena, te štiri lučke označujejo moč, ki je še v bateriji. Življenska doba baterije se spreminja glede na glasnost in uporabo sistema.

9. "Link Output" (izhodna povezava):

Za priklop druge ojačevalne naprave, kot na primer drugega sistema Tailgater, v ta linijski izhod vstavite 1/4" stereo (TRS) kabel.

***OPOZORILO:** Uporabniki v ZDA morajo to stikalo prestaviti na "100-120V", medtem ko morajo uporabniki v VB in večini Evrope to stikalo nastaviti na "220-240V". *Izbira napačne napetosti lahko poškoduje napravo.*



5. POMEMBNI NAPOTKI

Če je vaš zvok pri visoki glasnosti popačen, si prosimo oglejte spodnje možnosti za odpravo napake:

- **Popačenje (rezkost) na vhodu:** poskusite z znižanjem vhodne pridobitve ali nadzorom glasnosti na vašem viru glasbe ali glasbenem inštrumentu.
- **Popačenje (rezkost) na izhodu:** Znižajte glavni nivo glasnosti.
- **Preveč basov:** Poskusite z nastavljivijo tona ali EQ nadzora na vašem viru glasbe, da se zniža nivo basov. Na ta način lahko glasbo predvajate glasnejše, predno pride do popačenja (rezkosti).
- **Kabel povezave:** je vstavljen v vhod za inštrument ali vhod za mikrofon, namesto v RCA linijski vhod.

6. TEHNIČNI PODATKI

Vhodna napetost: AC 100-120V / 60 Hz, 220-240V / 50 Hz

Vhodna moč: 50W

Izhodna moč: 16 W (THD: $\leq 1\%$)

Izhodna napetost: 8V / 4 Ω

Frekvenčni odziv ($\pm 3\text{dB}$): Aux vhod: 93 Hz – 20 kHz
iPod vhod: 82 Hz – 20 kHz

Čas potreben za popolno napolnjenost sistema Tailgater: ~6 ur

Življenska doba baterije: 12 ur pri normalni uporabi (na 2/3 glasnosti)

***Opomba:** življenska doba baterije se lahko spreminja glede na temperaturo, starost in glasnost pri uporabi naprave.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: Prenosni sistem ozvočenja s funkcijo Bluetooth ION Audio Tailgater

Kat. št.: 31 29 80

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.