



NAVODILA ZA UPORABO

Regulator vrtljajev IVT DR-2000

Kataloška št.: 51 36 53

Kazalo

Uvod	2
Varnostni napotki	2
Opis delovanja	2
Priprava na uporabo	3
Tehnični podatki	3
Napotki za varstvo okolja	3
Garancijski list	4

Uvod

Spoštovana stranka,

zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje. Kupili ste zmogljiv in zanesljiv izdelek, ki vam bo pri pravilni uporabi še dolgo služil.

Prosimo, da pred uporabo naprave pozorno in v celoti preberite ta navodila za uporabo.

Varnostni napotki

POZOR!!! Pomembni varnostni napotki

- **Pozor! Življenjsko nevarno!!! Ta naprava ima na izhodu 230 V izmenično napetost in ne sodi v otroške roke!**
- Obvezno je treba preprečiti delovanje naprave pod neugodnimi pogoji okolice. Neugodni pogoji okolice so: temperatura okolice nad 50 °C, vnetljivi plini, topila, hlapi, prah, vlažnost zraka nad 80 % rel. vl. in mokrota.
- Napravo lahko uporabljate samo v suhih in zaprtih prostorih.
- Če domnevate, da varna uporaba naprave več ni možna, nemudoma prenehajte z uporabo in napravo zavarujte pred nenamerno uporabo. Varna uporaba več ni možna, če naprava več ne kaže znakov delovanja, je vidno poškodovana, pri poškodbah pri prevozu ter po shranjevanju pod neugodnimi pogoji okolice.
- Servisiranje in popravila lahko izvaja le pooblaščen strokovnjak. Kot rezervni deli se lahko uporabljajo samo originalne komponente z navedeno vrednostjo.
- V kombinaciji z regulatorjem vrtljajev lahko uporabljate samo naprave z maks. močjo 2.000 W.
- V kombinaciji z regulatorjem vrtljajev ne smete uporabljati naprav, ki kažejo vidne znake poškodb.

Opis delovanja

S tem regulatorjem lahko pri številnih napravah zvezno in tekoče nastavljate število vrtljajev.

V skladu z načelom naknadne nastavitve moči s tem dosežete optimalen in konstanten vrtilni moment za svoja orodja tudi pri različnih obremenitvah.

S tem je naprava odlična za delovanje v kombinaciji z vrtalniki, brusilniki, ročnimi žagami in žagami luknjaricami, rezalniki navojev, industrijskimi sesalniki za prah, rezkalniki ali tudi za zatemnjevanje reflektorjev, infrardečih svetilk in grelnikov.

Priprava na uporabo

1. Regulator vrtljajev priključite na 203 V omrežje.
2. Električni porabnik, ki ga želite regulirati, v izključenem stanju priključite na vtičnico regulatorja vrtljajev.
3. Nato vključite električni porabnik. Na regulatorju vrtljajev nastavite zeleno število vrtljajev.

Tehnični podatki

Vhodna napetost: 230 V/AC, 50 Hz
Maks. trajna moč: 2.000 W
Območje regulacije: 10–230 V/AC
Regulacija: krmiljenje s fazno kontrolo
Vrsta zaščite: IP40
Električni kabel: 1,35 m
Mere: 190 x 112 x 75 mm
Teža: 1.050 g

Napotki za varstvo okolja



Tega izdelka po izteku njegove življenjske dobe ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke, temveč ga je treba oddati na zbirališču za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Na to opozarja simbol s prečrtanim smetnjakom na izdelku, v navodilih za uporabo ali na embalaži. Odpadne materiale je glede na njihovo oznako možno ponovno uporabiti. S ponovno uporabo, recikliranjem snovi in drugimi oblikami recikliranja odsluženih naprav pomembno prispevate k varstvu okolja. Prosimo, da se o lokaciji ustreznega zbirališča odpadkov pozanimате pri svoji občini.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Ne prevzemamo odgovornosti za tiskarske napake.

IVT Innovative Versorgungs-Technik GmbH, Dienhof 14, D-92242 Hirschau, Nemčija
telefon: 0049 (0)9622 – 719910; faks: 0049 (0)9622 – 7199120
E-pošta: Info@IVT-Hirschau.de; spletna stran: www.IVT-Hirschau.de

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Regulator vrtljajev IVT DR-2000**
Kat. št.: **51 36 53**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.