

NAVODILA ZA UPORABO

Rele z zakasnjnim izklopom Wallair ZVR-E

Kataloška št.: 53 80 37



TAKOJŠNJI ZAGON – NASTAVLJIV – ELEKTRONSKI

Kazalo

Delovanje in uporaba.....	2
Montaža in vgradnja	2
Priključitev na elektriko	2
Nastavitev časa zakasnjenega izklopa	2
Vežalni načrt.....	3
Tehnični podatki	3
Varnostni napotki.....	3
Garancijski list	4

Delovanje in uporaba

Nastavljiv rele z zakasnjениm izklopom za zakasneni izklop ventilatorjev v kopalnici in na stranišču (230 V, 1,2 A).

Montaža in vgradnja

Izdelek lahko vgradite v ventilator ali pa v električno vtičnico ali stikalno dozo. To velja tudi takrat, ko je že nameščen vtič ali stikalo.

Priključitev na elektriko

Priključitev na električno omrežje izvedete tako, da je **modri** vodnik trajno priključen na N (ničelni vodnik), **črni** vodnik pa je trajno priključen na L1 (faza). To pomeni: Med modrim in črnim vodnikom vedno teče 230 V omrežna napetost.

Napajanje **vijoličnega** vodnika poteka ob pritisku tipkala ali enopolnega stikala za luč (preklopljena faza L).

Rjavi vodnik releja po izklopu oskrbuje ventilator z napetostjo (faza L1).

POZOR: Če se ob vklopu aktivira tudi razsvetljava, potem mora njeno preklapljanje potekati prek stikala za luč in v nobenem primeru prek releja (rjavi vodnik) s pomočjo tipkala. **PREKLOPNA MOČ ZNAŠA SAMO 1,2 A!**


Nastavitev časa zakasnjenega izklopa

Po prvi priključitvi rele takoj preklopi in s tem vključi ventilator s tovarniško nastavljenim časom zakasnjenega izklopa, ki znaša pribl. 3 minute.

Po izklopu lahko nastavite čas zakasnjenega izklopa od pribl. 1-9 minut s pomočjo majhnega izvijača, ki ga vstavite v luknjo na pokrovu ohišja in nato previdno vrtite potenciometer (glejte puščico).

Vežalni načrt

Rele ZVR-E lahko priključi samo strokovnjak!



Tehnični podatki

Omrežna napetost: 230-240 V, 50-60 Hz
Preklopna moč: maks. 1,2 A
Vrsta zaščite: IP40
Širina: 28 mm
Višina: 40 mm
Globina: 20 mm
TÜV-certifikat: da

Varnostni napotki

Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Izdelek ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja izdelka, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Rele z zakasnjem izklopom Wallair ZVR-E**
Kat. št.: **53 80 37**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.