

HDC - kapsling
HDC IP68 HP 24B AS S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



RockStar® HighPower kapslingar är tillverkade av höghållfast tryckgjuten aluminium och erbjuder perfekt skydd mot hårda miljöförhållanden tack vare vår kontinuerliga optimering. Kapslingen i flera delar ger användarna möjlighet att undersöka arbetsprocesser ner till det sista steget i arbetsflödet.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC IP68 HP 24B AS S
Art.nr.	1079920000
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 8, Skyddsklass: IP68, IP69K, Sockelkåpa, Skruvförslutning, Standard
GTIN (EAN)	4032248841936
Frp	1 Stück

HDC - kapsling HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	84,5 mm	Byggbredd (tum)	3,327 inch
Höjd	260 mm	Bygghöjd (tum)	10,236 inch
Djup	228 mm	Byggdjup (tum)	8,976 inch
Montagemått bredd	208 mm	Montagemått höjd	170 mm
Nettovikt	1 834,4 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-50 °C ... 120 °C
------------------------	-------------------

Allmänna data

EMC-kapslingar	Ja	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Material fästvinkel	Rostfritt stål	Material låselement	Rostfritt stål
Serie	HighPower	Skyddsklass	IP68, IP69K
Yta	Pulverlack		

Utförande

Bygelutförande	Skruvförslutning	Byggform	Standard
Byggstorlek	8	Tätning	Silikongummi
Typ	Sockelkåpa	Utförande kapsling	Sockelkåpa
Utförande låssystem	Skruvförslutning	Överdel/Underdel/Lock	lower part

Design

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktansättning	Kapslingar
Typ	Sockelkåpa		

General data

Byggstorlek	8	Skyddsklass	IP68, IP69K
-------------	---	-------------	-------------

Material

Färgkod	svart
---------	-------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

HDC - kapsling HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN
Teknikuppgifter Data	STEP

www.weidmueller.com

Ritningar

