

**Tillbehör**  
**ERME 16<sup>2</sup> SPX 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kranordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ERME 16 <sup>2</sup> SPX 4
Art.nr.	<a href="#">1119040000</a>
Artikelbeteckning	Tillbehör, Knivhållare, 16mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248948437
Frp	1 Stück

**Tillbehör**  
**ERME 16<sup>2</sup> SPX 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	52 mm	Byggbredd (tum)	2,047 inch
Höjd	23 mm	Bygghöjd (tum)	0,906 inch
Djup	11,2 mm	Byggdjup (tum)	0,441 inch
Nettovikt	20 g		

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Avisoleringsverktyg**

Färgkod	svart	Ledardiameter, max.	16 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	6 mm <sup>2</sup>		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000161	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
eClass 6.2	21-04-92-90	eClass 7.1	21-04-92-90
eClass 8.1	21-04-92-90	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-01-90-90		

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">WSCAD</a>