Industriellt Ethernet
IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Koppling, utförande FreeCon för stickkontakt PushPull var.4 enligt IEC 61076-3-106 i metall

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-CD-V04PRJ-C-MA
Art.nr.	1122710000
Artikelbeteckning	Anslutningsdosa, FreeCon, RJ45, Koppling
GTIN (EAN)	4032248904778
Frp	1 Stück

Industriellt Ethernet
IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	243,48 g

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Allmänna data

Kapslingsmaterial	Aluminiumprofil, Hölje: pressgjutet förnycklat zink	Skyddsklass	IP65
Stickcykler	750		

Elektriska egenskaper

Ledningsförmåga vid 50 °C	1 A

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-3-106 var. 4, IEC 60603-7-5	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Tekniska data RJ45 koppling

Basmaterial kapsling (RJ45 koppling)	Zinkpressgjutning, PA 66	Isolationsmotstånd (RJ45 koppling)	> 500 MΩ
Kategori (RJ45 koppling)	Cat.6_A / Class E_A (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktmotstånd (RJ45 koppling)	≤ 20 mΩ
Spänningsstabilitet kontakt - kontakt, min (RJ45 koppling)	≥ 1000 V DC	Spänningsstabilitet, kontakt - skärm, max. (RJ45 koppling)	≥ 1500 V DC
Strömbelastbarhet (RJ 45 koppling)	1 A		

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC001262	ETIM 5.0	EC001262
ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-03-92

Godkännanden

Godkännanden	c UL us LISTED
ROHS	Uppfyllelse

Skapandedatum den 9 juli 2019 18:01:16 CEST

Industriellt Ethernet
IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	DUXR.E316369