

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 4030 S2N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration

Abbildung ähnlich

**Integrera, bygg ut och individualisera -
Den passande kompletteringen för all typ av
användning**

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Montageplattor

Montageplattor med och utan hålbild, för längs- eller tvärmontering av montageskenor eller komponenter direkt på montageplattan.

Allmänna beställningsdata

Typ	KTB MOPL 4030 S2N
Art.nr.	1193850000
Artikelbeteckning	Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, Höjd: 345 mm, Bredd: 239 mm, Djup: 12 mm, Material: Rostfritt stål 1.4301 (304), obehandlad, Silver
GTIN (EAN)	4050118028454
Frp	1 Stück

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 4030 S2N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	239 mm	Byggbredd (tum)	9,409 inch
Höjd	345 mm	Bygghöjd (tum)	13,583 inch
Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0,472 inch
Nettovikt	998 g		

Allmän information tillbehör

Diameter bestyckningshål (D)	7 mm	Material	Rostfritt stål 1.4301 (304)
Materialtjocklek	1,5 mm	Yta	obehandlad

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1,5 mm	Material	Rostfritt stål 1.4301 (304)
Yta	obehandlad		

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC002620	ETIM 5.0	EC002620
ETIM 6.0	EC000213	eClass 6.2	27-18-92-61
eClass 7.1	27-18-92-61	eClass 8.1	27-18-92-61
eClass 9.0	27-40-06-39	eClass 9.1	27-18-92-90

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 4030 S2N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**