Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 4848 S2N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration



Abbildung ähnlich

Integrera, bygg ut och individualisera -
Den passande kompletteringen för all typ av användning
Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.
Montageplattor
Montageplattor med och utan hålbild, för längs- eller tvärmontering av montageskenor eller komponenter direkt på montageplattan.

Allmänna beställningsdata

Typ	KTB MOPL 4848 S2N
Art.nr.	1193870000
Artikelbeteckning	Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, Höjd: 425 mm, Bredd: 419 mm, Djup: 12 mm, Material: Rostfritt stål 1.4301 (304), obehandlad, Silver
GTIN (EAN)	4050118028478
Frp	1 Stück

Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 4848 S2N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	419 mm	Byggbredd (tum)	16,496 inch
Höjd	425 mm	Bygghöjd (tum)	16,732 inch
Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0,472 inch
Nettovikt	2 100 g		

Allmän information tillbehör

Diameter bestyckningshål (D)	7 mm	Material	Rostfritt stål 1.4301 (304)
Materialtjocklek	1,5 mm	Yta	obehandlad

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1,5 mm	Material	Rostfritt stål 1.4301 (304)
Yta	obehandlad		

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC002620	ETIM 5.0	EC002620
ETIM 6.0	EC000213	eClass 6.2	27-18-92-61
eClass 7.1	27-18-92-61	eClass 8.1	27-18-92-61
eClass 9.0	27-40-06-39	eClass 9.1	27-18-92-90

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 4848 S2N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

