

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 2215 MSZN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Abbildung ähnlich

**Integrera, bygg ut och individualisera -
Den passande kompletteringen för all typ av
användning**

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Montageplattor

Montageplattor med och utan hålbild, för längs- eller tvärmontering av montageskenor eller komponenter direkt på montageplattan.

Allmänna beställningsdata

Typ	KTB MOPL 2215 MSZN
Art.nr.	1193930000
Artikelbeteckning	Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, Höjd: 174 mm, Bredd: 91 mm, Djup: 12 mm, Material: Stålblåt, förzinkad, Silver
GTIN (EAN)	4050118028546
Frp	1 Stück

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 2215 MSZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	91 mm	Byggbredd (tum)	3,583 inch
Höjd	174 mm	Bygghöjd (tum)	6,85 inch
Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0,472 inch
Nettovikt	185 g		

Allmän information tillbehör

Diameter bestyckningshål (D)	7 mm	Material	Stålblåt
Materialtjocklek	1,5 mm	Yta	förzinkad

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1,5 mm	Material	Stålblåt
Yta	förzinkad		

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC002620	ETIM 5.0	EC002620
ETIM 6.0	EC000213	eClass 6.2	27-18-92-61
eClass 7.1	27-18-92-61	eClass 8.1	27-18-92-61
eClass 9.0	27-40-06-39	eClass 9.1	27-18-92-90

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP STEP

Klippon TB (Terminal Box) KTB MOPL 2215 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

