



NAVODILA ZA UPORABO

**Zaščitna očala Protectionworld  
ProEye Eagle Eye**

Kataloška št.: 67 87 62

## KAZALO

RAVNANJE Z OČALI .....	3
OPOZORILA.....	4
GARANCIJSKI LIST .....	5

Navodila za uporabo zaščitnih očal skladno z Direktivo EN166:2001 in Direktivo ES 89/686/EGS.

## RAVNANJE Z OČALI

Očala shranjujte v suhem prostoru na sobni temperaturi in zaščitene pred direktnim soncem. Očala prenašajte in shranjujte v originalni embalaži.

Stekla čistite redno. Nikoli ne čistite na suho – vedno za čiščenje uporabljajte vodo (sobno temperaturo 20°C±5°C) z blagim čistilnim sredstvom.

Očala očistite ali dezinficirajte z izdelkom podobnim milnici, čistilni raztopini za optične izdelke ali zelo nizko raztopino alkohola.

V normalnih pogojih: očala naj bi zagotovila zaščito do 2 let. Opraskana stekla je potrebno zamenjati ali zavreči.

Pred uporabo nadomestnih delov se posvetujte s poprodajno službo.

Številčna lestvica označbe okularjev (samo filtra):

Identifikacija proizvajalca	SGI
Optični razred	1
Simbol mehanske trdnosti	F/B
Simbol za neupoštevanje staljene kovine in odpornost na penetracijo vročih trdnih delcev	9
Simbol za originalni ali zamenjani okular (opsijsko)	O/V
Označba okvirja:	
Identifikacija proizvajalca	SGI
Številka tega standarda	EN166
Področje(a) uporabe (kjer je to primerno)	
Simbol za povečano robustnost / odpornost na leteče delce z visoko hitrostjo	F/B
Testiranje pri ekstremnih temperaturah (kjer je to primerno)	T

### SIMBOLI ZA PODROČJE UPORABE

Koda	Namen	Opis področja uporabe
- brez -	Osnoven	Nedoločene mehanske nevarnosti in nevarnosti, ki izhajajo iz ultravijoličnega, vidnega, infrardečega in sončnega sevanja.
3	Tekočine	Tekočine (kapljice ali pljuski)
4	Veliki prašni delci	Prah z velikostjo delcev >5µm
5	Plin in majhni prašni delci	Plini, hlapi, spreji, dim in prah z velikostjo delcev <5µm
8	Kratek stik električne obločnice	Električna obločnica zaradi kratkega stika v električni opremi.
9	Staljena kovina in vročih trdnih delcev	Pljuski staljene kovine in penetracija vročih trdnih delcev.

### SIMBOLI MEHANSKE MOČI

Koda	Zahteve mehanske moči
- brez -	Minimalna robustnost.
S	Povečana robustnost.

F	Udarec z malo moči.
B	Udarec s srednjo močjo.
A	Udarec z veliko moči.

Če simboli F, B in A niso skupni za okularje in okvir, potem je za celotno zaščito oči potrebno navesti nižjega.

Za zaščito oči, ki je skladno s področjem uporabe s simbolom 9, morata biti tako okular kot okvir označena s simbolom F, B ali A.

## OPOZORILA

Če se zahteva zaščita pred letečimi delci z visoko hitrostjo pri ekstremnih temperaturah, mora biti izbrana zaščita oči označena s črko T takoj po črki udarca – to je: FT, BT ali AT.

Če črki udarca ne sledi črka T, se lahko zaščita oči uporablja le pred letečimi delci z visoko hitrostjo pri sobni temperaturi.

Če zaščito oči pred letečimi delci z visoko hitrostjo nosite preko standardnih oftalmoloških očal, lahko pride do prenosa udarca, s čimer se ustvarja nevarnost za uporabnika.

Okvir lahko pri občutljivih posameznikih ob stiku s kožo povzroči alergično reakcijo; če pride do tega, se posvetujte z zdravnikom.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11

Izdelek: **Zaščitna očala Protectionworld ProEye Eagle Eye**

Kat. št.: **67 87 62**

**Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**