

**Crimpverktyg
CTF PV WM4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



De specialutvecklade precisions-crimpverktygen **CTF PV WM4** och **CTX PV** för fotovoltaikkontakter från Weidmüller och andra tillverkare garanterar optimal bearbetningskvalitet för crimpanslutningar.

Allmänna beställningsdata

Tillgänglig till	2020-12-31
Typ	CTF PV WM4
Art.nr.	1222870000
Artikelbeteckning	Fotovoltaik, Crimpverktyg för fotovoltaikkontakter
GTIN (EAN)	4050118006254
Frp	1 Stück

**Crimpverktyg
CTF PV WM4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9,842 inch
vikt	730 g	Nettovikt	745 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Produktinformation

Produktinformation

Crimpverktyg för fotovoltaikkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- Med locator för exakt positionering av kontakterna
- För Weidmüller WM4 fotovoltaikkontakter och liknande anslutningsdon
- För Multi-Contact MC4, 1,5 mm² till 6 mm² och liknande kontaktdon
- För Hirschmann SunCon 4 mm² och liknande kontaktdon

Godkännanden

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Crimpverktyg
CTF PV WM4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Type 4 socket



Type 4 pin

Exempel på användning

