

NC-JAVLJALNIK ODPIRANJA Z 2 ŽIČNO TEHNIKO

Št. izdelka: 750754

KAZALO

1	SPLOŠEN OPIS.....	3
2	VGRADNJA.....	3
3	NADGRADNJA MONTAŽA.....	3

1 SPLOŠEN OPIS

Javljalnik odpiranja je kombiniran javljalik odpiranja. Le-ta je uporabljen za nadzor vrat, ohišij, oken, itd. v javljalnikih nevarnosti. Variante ohišja držala javljalnika vključno z magnetom kot verzija za vgradnjo in demontažo ponujajo optimalno prilagoditev na varovalni objekt. Naprava je primerna tako za vgradnjo kot tudi za namestitev na površini. Za zagotovitev magnetne ločitve pri feromagnetnih objektih oziroma za kompenziranje izravnave višini, so za izvedbo izgradnje dobavljeni distančniki. S tem lahko javljalik odpiranja namestite na okvir vrat, podboj okna ali na stojno ploskov objekta za nadzor, pri čemer bo z odpiranjem za več kot 2 cm sprožen alarm.


Pozor: maksimalna obremenitev javljalnika odpiranja je 100V / 50W / 0,05A. Javljalnik je v mirovanju (s pritisnjnim magnetom) zaprt (NC).

2 VGRADNJA

Za vgradnjo kontaktov morate izvrtati luknje tako za stikalo, kot tudi za magnete velikosti (8,0 + 0,2) mm. Stikalo morate v odprtino zlahka vstaviti, vendar pa mora le-to tesno ležati v odprtini brez, da bi za odstranitev le-tega uporabili tehnične pripomočke. Za preprečitev škod, pri vgradnji kontakta ne smete uporabiti sile. Kontaktov se smete vgraditi v feromagnetne materiale ter v materiale z feromagnetnim jedrom.

3 NADGRADNJA MONTAŽA

Reed stikalo oziroma magnet vstavite v ohišje za montažo. Za dovod iz zgornjega dela ohišja na predvidenem mestu odstranite okence. Pritrdilne vijake pokrijte s priloženimi pokrovi oziroma z zgornjimi deli ohišja. Pri montaži na magnetno prevodno podlago morate uporabiti nemagnetne vijake ter opremo (distančnik).





GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **NC-javljalnik odpiranja z 2 žično tehniko**
Kat. št.: **750754**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek, razen dodanih žarnic, baterij in programske opreme, je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum prodaje in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.