

# **NAVODILA ZA REFLEKTOR Z IR STIKALOM**

**Kat. štev. 75 48 62**

## **TEHNIČNI PODATKI :**

NAPETOST : 230 V - 50 Hz  
MOČ ŽARNICE: 500 W  
ČAS : NASTAVLJIV 20 SEK DO 10 MIN  
KOT SENZORJA : 110 '  
DOLŽINA : CCA 12 METER

**PRIPOROČAMO VAM, DA NAPRAVO MONTIRA STROKOVNJAK**

## **MONTAŽA:**

REFLEKTOR MONTIRAMO TAKO, DA JE SENZOR SPODAJ. REFLEKTORJA NE MONTIRAMO TAKO, DA NE ZAPADE PREVELIKIM VPLIVOM DEŽJA, SNEGA, SONCA.... PRIPOROČLJIVA JE MONTAŽA PARALELNO NA POT, KI JO ŽELIMO OSVETLITI. REFLEKTORJA NE MONTIRAJTE V BLIŽINI DRUGIH LUČI, KER NAM BODO LE TE SPROŽILE REFLEKTOR.

ODVIJEMO ZADNJI DEL NA REFLEKTORJU- POD SREBRNO NALEPKO. ZNOTRAJ JE NALEPKA NA KATERI JE OZNAČENO KAM PRIKLJUČIMO POSAMEZNE KABLE:

ZNAK , N-NIČLA, L- FAZA, OZEMLJITEV PRIKLJUČIMO NA VIJAK, KI JE NA DNU ŠKATLICE Z KABLI ( POD NJIM JE NARISAN ZNAK ZA OZEMLJITEV). KABLE POTEGNEMO SKOZI UVODNICO NA STRANI , PREJ PA NA KABEL MONTIRAMO TESNILO IN BELI VIJAK S KATERIM POTEK ZATESNIMO KABEL( SLIKA ŠT. 1 - LEVA STRAN).

KO SMO PRIKLJUČILI KABEL PRITRDIAMO POKROVČEK NAZAJ NA SVOJE MESTO.

Z POTENCIOMETRI NA SPODNJI STRANI IN NASTAVLJAMO ČAS ( TIME ) IN OBČUTLJIVOST ( SENS.) IN SVETLOBO, PRI KATERI SE BO REFLEKTOR VKLJUČEVAL ( LUX)

## **OPOZORILO:**

**PRI MONTAŽI MORAMO PAZITI NA PRIKLJUČITEV NIČLE IN FAZE.**

**Garancija:** Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

**Garancijska Izjava:** Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.