

**ADAP (adapter, utökningar och reduceringar)
ADAP EX M32-1NPT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Adaptrar fungerar som förbindelsedel mellan gängade borrhål och kabelförskruvningar med olika gängstorlekar och -typer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ADAP EX M32-1NPT
Art.nr.	1738750000
Artikelbeteckning	ADAP (adapter, utökningar och reduceringar), Adapter, M 32 , 1" NPT, IP54, Mässing, förnicklad
GTIN (EAN)	4008190958831
Frp	1 Stück

ADAP (adapter, utökningar och reduceringar)
ADAP EX M32-1NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	124 g
-----------	-------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna uppgifter

Anmärkning: Skyddsklass	Följ bruksanvisningen för att uppnå högre IP-skydd.	Förskruvningar	NPT
Gänga (inre)	1" NPT	Gänga (yttre)	M 32
Gängstigning	1,5	Material	Mässing, förnicklad
Skyddsklass	IP54	Skyddsklass med GWDR	IP54
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD
----------	-----------------------------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-92-01
eClass 6.2	27-14-91-11	eClass 7.1	27-14-91-11
eClass 8.1	27-14-91-11	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-90		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD