

Navodila za tester hladilne tekočine, model 041-T

Kat. štev. 82 32 93

OPIS

- nezlomljivo merilno telo
- iz številске lestvice lahko brez preračunavanja odčitata stopinje pod ničlo

UPORABA

Najobčutljivejši del te naprave je merilno vreteno.

Pri uporabi bodite previdni. Tester shranjujte na zaščitenem mestu.

PRIPRAVA ZA TESTIRANJE

1. Odstranite gumijast sesalni nastavek na koncu testerja.
2. Merilno vreteno previdno vzemite iz merilnega telesa. Odstranite transportno zaščito in vtaknite merilno vreteno s težjim koncem spodaj nazaj v merilno telo.
3. Navlažite merilno telo in vtaknite gumijast sesalni nastavek nazaj v merilno telo.

TEST

1. Držite tester s sesalnim nastavkom v hladilnik.
2. Napolnite merilno telo, da bo vreteno prosto plavalo. Pazite na to, da vreteno ne udari v gumico v konici merilnega telesa.
3. Držite tester v navpičnem položaju in preberite stopinje na vodni površini. Metanolna sredstva proti zmrzovanju odčitata na zgornji lestvici, Glycantin na spodnji lestvici merilnega vretena.
4. Pri topli hladilni vodi velja zelena, pri mrzli hladilni vodi pa bela lestvica.

Garancija:

Za to napravo dajemo 1-letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si pravico do popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri okvarah, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk
- pri modulih, ki jih morate samostojno spajkati ali kit-kompleti ne priznavamo garancije za poškodbe oz. nedelovanje, ki je posledica nestrokovnega spajkanja

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

Garancijska Izjava:

Garancija za vse izdelke, razen žarnic, baterij in programske opreme traja 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljite na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.