

SAIB-VSA-3P/230/9/LD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Bildliknande

Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Konfektionerbara ventilkontakter används ofta särskilt inom maskinteknik. De används för anslutning av magnetventiler. Kontaktdonen finns i alla standardmodeller. Sortimentet omfattar modeller av typerna A, B Industriell, B enligt DIN, C Industriell och C enligt DIN. De finns att få i 3- och 4-poliga versioner utan kablar. En platt packning som garanterar IP65-skydd medföljer.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIB-VSA-3P/230/9/LD
Art.nr.	1873110000
Artikelbeteckning	Ventilstickpropp, Hona, vinklad
GTIN (EAN)	4032248495382
Frp	1 Stück

SAIB-VSA-3P/230/9/LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	25 g
-----------	------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	85 °C	Driftstemperatur, min.	-25 °C
Temperaturområde för användning max.	85 °C	Temperaturområde för användning min.	-25 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea max.	1,5 mm ²	Anslutningsarea min.	0,34 mm ²
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Antal poler	3
Förskruvningar	PG 9	Isolationshållfasthet	10 ⁸ Ω
Kabeldiameter max.	8 mm	Kabeldiameter min.	6 mm
Kapslingsmaterial	PA 6 GF	Kodering	Bryggform A (18 mm)
Kontakttyta	Ni	Märkspänning	230 V
Märkström	10 A	Nedsmuttningsgrad	3
Skyddsklass	IP65	Skyddskoppling	Varistor
Temperaturområde kapsling	-25...+85 °C		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC002062	ETIM 4.0	EC002636
ETIM 5.0	EC002636	ETIM 6.0	EC002062
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-03	eClass 7.1	27-44-01-01
eClass 8.1	27-44-01-01	eClass 9.0	27-44-01-05
eClass 9.1	27-06-03-12		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
------------------	---