



NAVODILA ZA UPORABO

Prikazovalnik za tlak turba Raid HP, srebrn

Kataloška št.: 85 28 08



Kazalo

Montaža cevnega adapterja v prostoru za motor	2
Za polnilni tlak	2
Za podtlak	2
Povezava s kabli inštrumenta za polnilni tlak/podtlak	2
Nadaljnji inštrumenti Raid HP	3
Garancijski list	4

Montaža cevnega adapterja v prostoru za motor

Za polnilni tlak

1. Ločite eno izmed tlačnih cevi, ki prihaja neposredno iz mostička za vsesavanje.
2. Vstavite priložen T-nastavek in ga fiksirajte z majhnimi objemkami.
3. Priloženo PVC-cev namestite na prosti konec T-nastavka.
4. Cev speljite v notranjost vozila.
5. Pazite, da cevi na tej poti ne boste premočno prepogibali.

Za podtlak

1. Ločite cev za podtlak, ki vodi neposredno v nastavek za vžig/vbrizg.
2. Vstavite priložen T-nastavek in ga fiksirajte z majhnimi objemkami.
3. Priloženo PVC-cev namestite na prosti konec T-nastavka.
4. Cev speljite v notranjost vozila.
5. Pazite, da cevi na tej poti ne boste premočno prepogibali.

Potem ko si izberete primerno mesto za inštrument (držala za režo za avtoradio, armaturno ploščo in A-stebriček so na voljo pri proizvajalcu Raid HP v univerzalni obliki in tudi v obliki, specifični za posamezne tipe vozil), se lahko lotite povezave s kabli.

Povezava s kabli inštrumenta za polnilni tlak/podtlak

Serije inštrumentov	Vžig	Osvetlitev (+)	12 V trajni plus (+)	Masa (-)
Srebrna		rdeča		črna
Karbon		rdeča		črna
Plazma		rdeča		črna
7-barvna		rdeča		črna
Night Flight	rdeča	oranžna		črna
Diamantna	rdeča	oranžna		črna
Oranžna	rdeča	oranžna		črna

Pozor:

Pri seriji Plazma se na inštrument najprej priključi pretvornik s pomočjo vtiča. Sam pretvornik se nato poveže s kabli tako kot je opisano v zgornji tabeli pod vrstico Plazma.

Nadaljnji inštrumenti Raid HP

Dodatno na voljo so inštrumenti za merjenje naslednjih vrednosti:

tlak olja, temperatura olja, temperatura vode, voltmeter in merilnik obratov v najrazličnejših izvedbah
(vse prejmete skupaj s tipali/dajalniki in montažnim materialom).

www.raidhp.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Prikazovalnik za tlak turba Raid HP, srebrn**
Kat. št.: **85 28 08**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.