

**Crimpverktyg
CTI 6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Pressverktyg för isolerade skarvhylsor**

Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

Typ	CTI 6
Art.nr.	9006120000
Artikelbeteckning	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimp, Dubbelcrimp
GTIN (EAN)	4008190044527
Frp	1 Stück

**Crimpverktyg
CTI 6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9,842 inch
vikt	730 g	Nettovikt	595,3 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tekniska data

Utförande mekanisk, utan utbytbara insatser

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Isolerad skarvhylsa	Crimp-område, min	0,5 mm ²
Crimp-område, max.	6 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpprofil 1, min.	0,5 mm ²	Crimpart/-profil	Ovalcrimp, Dubbelcrimp
Ändhysarea, min.	0,5 mm ²	Crimpprofil 1, max.	1,5 mm ²
Ändhysarea, max.	6 mm ²	Crimpprofil 2, min.	1,1 mm ²
Crimpprofil 2, max.	2,5 mm ²	Crimpprofil 3, min.	2,6 mm ²
Crimpprofil 3, max.	6 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Godkännanden

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter Data	STEP

Datablad

**Crimpverktyg
CTI 6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

