

**Crimpverktyg  
HTX LWL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Pressverktyg för ljusledar-anslutning**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HTX LWL
Art.nr.	<a href="#">9011360000</a>
Artikelbeteckning	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, Sextantpressning(Hexagon), Rundpressning
GTIN (EAN)	4008190151249
Frp	1 Stück

**Crimpverktyg  
HTX LWL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7,874 inch
vikt	415 g	Nettovikt	415,08 g

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Tekniska data**

Utförande mekanisk, utan utbytbara insatser

**Kontaktbeskrivning**

Kontakttyp Ljusledar-stickkontakt

**verktygsdata – kontaktpressning**

Crimpart/-profil	Sexkantpressning(Hexagon), Rundpressning	Sexkant-Nyckelvidd (A)	3,15 mm
Sexkant-Nyckelvidd (A 2)	4,85 mm	Crimpstation, bredd (B1)	6 mm
Crimpstation, bredd (B2)	6 mm		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

**Godkännanden**

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Datablad**

**Crimpverktyg  
HTX LWL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

