

**Crimpverktyg  
PZ 4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Pressverktyg för ändhylsor med och utan  
plastkrage**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

**Allmänna beställningsdata**

Typ	PZ 4
Art.nr.	<a href="#">9012500000</a>
Artikelbeteckning	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.5mm <sup>2</sup> , 4mm <sup>2</sup> , Trapetspressning
GTIN (EAN)	4008190090920
Frp	1 Stück

## Datablad

### Crimpverktyg PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7,874 inch
vikt	448 g	Nettovikt	427,74 g

### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Tekniska data

Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
-----------	-----------------------------------

### Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Ändhylsor med/utan plastkrage	Crimp-område, min	0,5 mm <sup>2</sup>
Crimp-område, max.	4 mm <sup>2</sup>		

### verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	Trapetspressning	Ändhylsarea, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Ändhylsarea, max.	4 mm <sup>2</sup>		

### Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-10
eClass 8.1	21-04-38-10	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

### Godkännanden

Godkännanden



### Downloads

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">WSCAD</a>

**Datablad**

**Crimpverktyg  
PZ 4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

