



NAVODILA ZA UPORABO

Magnetna LED vrtljiva luč Berger & Schröter 20200

Kataloška št.: **101 02 38**

KAZALO

NAMEN UPORABE.....	3
DELOVANJE NAPRAVE.....	3
TEHNIČNI PODATKI	3
OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	3
GARANCIJSKI LIST	4

POMEMBNO: skladno s STVZO §52 potrebujete za uporabo vrtljive luči posebno dovoljenje. Prosimo pozanimajte se pri pristojnih organih za prometne uredbe.

NAMEN UPORABE

Vrtljiva luč je s pomočjo vgradnega magnetnega podstavka pritrjena na streho vozila. Namestiti jo je potrebno tako, da je vidna z vseh strani.

Priporočamo vam tudi, da podstavek luči privijete na streho vozila, ker lahko pride med vožnjo do večjih udarcev ali stikov z nižjimi vejami dreves. Za pritrditev potrebujete tri samovgrezne vijake s premerom 3mm (niso priloženi).

DELOVANJE NAPRAVE

Naprava je priključena v 12/24V cigaretno vtičnico. Naviti kabel s raztegne do dolžine 2 m.

LED vrtljiva luč ima 2 možni funkciji, ki ju lahko nastavite s pritiskom na majhno, rdeče stikalo na 12/24V vtikaču:

1. Vrtljiva luč
2. Dvojno utripajoča luč

Po potrebi lahko steklo luči odvijete in odstranite.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost:	12/24V
Število LED luči:	60 kom
Načini delovanja:	vrtljiva luč – utripajoča luč (2 utripa)
Dimenzijs:	višina 9 cm, Ø stekla luči približno 8,5 cm, višina stekla luči 5,5 cm
Dolžina kabla:	raztegljiv od približno 50 – 200 cm
Vtikač:	12/24V vtikač z izbirnim stikalom integriran za cigaretno vtičnico
Teža:	450 g
Temperatura za delovanje:	-30°C do +50°C
E-testna številka:	E13 10R – 0412764 Nacionalni inštitut za certificiranje in homologacijo L-5201 Sandweiler

OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE



Elektronske naprave vsebujejo materiale za ponovno uporabo in jih zato ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke. Odsluženo napravo odstranite skladno z lokalnimi predpisi.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Magnetna LED vrtljiva luč Berger & Schröter 20200**
Kat. št.: **101 02 38**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.