

**Crimpverktyg  
HTF DFF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Pressverktyg för Weidmüller DFF- och ZRV-kontakter**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- Med anslag för exakt positionering av kontakterna

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HTF DFF
Art.nr.	<a href="#">9014140000</a>
Artikelbeteckning	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.22mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4008190297305
Frp	1 Stück

**Crimpverktyg  
HTF DFF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	205 mm	Byggbredd (tum)	8,071 inch
vikt	445 g	Nettovikt	442 g

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Tekniska data**

Utförande mekanisk, utan utbytbara insatser

**Kontaktbeskrivning**

Kontakttyp	Weidmüller DFF	Crimp-område, min	0,22 mm <sup>2</sup>
Crimp-område, max.	2,5 mm <sup>2</sup>		

**verktygsdata – kontaktpressning**

Crimpprofil 1, min.	0,22 mm <sup>2</sup>	Crimpart/-profil	FoderBcrimp
Ändhysarea, min.	0,22 mm <sup>2</sup>	Crimpprofil 1, max.	0,35 mm <sup>2</sup>
Ändhysarea, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Crimpprofil 2, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Crimpprofil 2, max.	1 mm <sup>2</sup>	Crimpprofil 3, min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Crimpprofil 3, max.	2,5 mm <sup>2</sup>		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

**Godkännanden**

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a>
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>

**Datablad**

**Crimpverktyg  
HTF DFF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

