



NAVODILA ZA UPORABO

Prenosni dodatni akumulator LogiLink PA0064, 2200 mAh

Kataloška št.: 10 40 720

LogiLink®

Kazalo

Odstranjevanje	2
Varnostni napotki	2
Uvod	3
Sestavni deli	3
Tehnični podatki	3
Vsebina paketa	3
Upravljanje	3
LED-prikaz	3
Polnjenje akumulatorja PA0064	4
Polnjenje mobilnih naprav	4
Izjava o skladnosti	4
Garancijski list	5

Odstranjevanje



Evropska direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) določa, da električnih in elektronskih naprav ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke. Njihove sestavne dele je treba ločeno oddati za reciklažo ali odstranjevanje, saj lahko strupeni in nevarni sestavni deli v primeru nepravilnega odstranjevanja trajno škodijo okolju. Po zakonu ste kot potrošnik zadolženi, električne in elektronske naprave ob koncu njihove življenjske dobe brezplačno oddati proizvajalcu, na prodajnem mestu ali na primernih, javnih zbirališčih. O podrobnostih se lahko pozanimate na svoji občini. Na ta določila opozarja simbol na izdelku, v navodilih za uporabo ali/in na embalaži. S tem načinom recikliranja snovi, ponovno uporabo in odstranjevanjem odsluženih naprav pomembno prispevate k varstvu našega okolja.

Varnostni napotki

Napravo vedno postavite na stabilno in ravno površino. Ob padcu se lahko poškoduje.

Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturah, sicer se lahko poškoduje ali pa se skrajša njena življenjska doba.

Izdelka ne postavljajte v bližini virov toplote kot so radiatorji ali druge naprave, ki proizvajajo toploto.

Naprave ne izpostavljajte dežju, vodi, mokroti ali visoki vlažnosti zraka. Naprave ne postavljajte v kopalnici ali kuhinji poleg umivalnika ali pomivalnega korita ter v vsakem primeru preprečite neposreden stik z vodo.

Naprave ne poskušajte odpirati.

Prosimo, da pred prvo uporabo tega izdelka varnostno kopirate podatke.

Ne jamčimo za izgubo podatkov, razen če smo krivi namerne nepravilnosti ali velike malomarnosti.


Vsekakor je jamstvo pri izgubi podatkov omejeno na delo, ki je potrebno, da se na podlagi obstoječih varnostnih kopij izgubljeni podatki povrnejo na uporabnikov sistem.

Uvod

Iskrene čestitke ob nakupu tega izdelka!

Pred prvo uporabo izdelka natančno preberite napotke in opozorila v teh navodilih za uporabo. Pri neupoštevanju lahko pride do poškodb naprave.

Sestavni deli



Tehnični podatki

Uporaba: primeren npr. za pametne telefone ter
..... večino običajne terminalske opreme,
..... ki jo je možno polniti prek USB-priključka
Kapaciteta: 2.200 mAh
Vrsta baterije: litijevo-ionski akumulator
Izhod: USB, 5 V/DC, 1 A
Vhod: Micro USB, 5 V/DC, 800 mAh
Nizko stanje napolnjenosti: LED utripa
Varnostne funkcije: zaščita pred prenapolnjenjem akumulatorja;
..... varovalka za zaščito pred kratkim stikom
Mere: 91 X 24,7 X 24,7 mm
Teža: 75 g

Vsebina paketa

1 x prenosni dodatni akumulator, 2.200 mAh
1 x polnilni USB-kabel
1 x navodila za uporabo

Upravljanje




LED-prikaz

Polnjenje akumulatorja: rdeča LED
Polnjenje zaključeno: modra LED


Polnjenje akumulatorja PA0064

1. Priložen polnilni USB-kabel povežite s priključkom Micro USB akumulatorja PA0064 in z USB-vrati računalnika. Akumulator PA0064 se nato samodejno polni prek računalnika.
2. Pri popolni napolnjenosti akumulatorja LED-prikaz preklopi na modro barvo.



Polnjenje mobilnih naprav

1. Naprave, ki jih želite napolniti, povežite z USB-priključki tipa A akumulatorja PA0064. Pri tem uporabite ustrezen polnilni USB-kabel posamezne naprave, ki jo želite napolniti.
2. Ko akumulator polni drugo napravo (priključeno napravo), LED sveti modro.



Izjava o skladnosti



Oznaka CE potrjuje, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve direktive 2004/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta Evrope glede telekomunikacijske in terminalne opreme, ki se nanašajo na varnost in zdravje uporabnikov, in zahteve direktive o elektromagnetni združljivosti. Skladnost (CE) je bila dokazana. Te izjave so na voljo pri proizvajalcu.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Prenosni dodatni akumulator**
LogiLink PA0064, 2200 mAh
Kat. št.: **10 40 720**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.