



NAVODILA ZA UPORABO

Vzvodne škarje za pločevino Holzmann Maschinen HS 200


Kataloška št.: 11 68 153



Kazalo

Sestavni deli	2
Tehnični podatki	2
Varnost	3
1.1 Varnostni napotki	3
1.2 Preostala tveganja	3
Namestititev.....	4
Uporaba.....	4
Vzdrževanje.....	4
Izjava o skladnosti	4
Nadomestni deli.....	4
Garancijski list	5

Sestavni deli



- 1 Vzvod za pritisk
- 2 Potiskalo
- 3 Osnovni okvir
- 4 Rezilo
- 5 Luknja za pritrditev na tla

Tehnični podatki

	HS200	HS250	HS300
Največja dolžina rezanja	200 mm	250 mm	300 mm
Največja debelina obdelave	6 mm	6 mm	6 mm
Premer	13 mm	13 mm	13 mm
Teža	20 kg	25 kg	33 kg
Velikost paketa	500 x 150 x 440 mm	750 x 150 x 450 mm	860 x 150 x 450 mm

Varnost

Vzvodne škarje se smejo uporabljati le v tehnično brezhibnem stanju za rezanje pločevine v največjih dimenzijah, opisanih v točki 2. Napake in pomanjkljivosti mora nemudoma odpraviti strokovnjak.

Podjetje Holzmann ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli drugo ali dodatno uporabo stroja.

1.1 Varnostni napotki



Delovno območje okrog stroja naj bo čisto in brez olj, maščob in ostankov materialov!

Poskrbite za zadostno osvetlitev delovnega območja okrog orodja!

Orodja ne uporabljajte na prostem!

Delo z orodjem je prepovedano, če ste utrujeni, niste osredotočeni na delo ali ste pod vplivom zdravil, alkohola ali drog.

Pri delu z vzvodnimi škarjami bodite pozorni na izjemno ostro rezilo!

Pri vzdrževanju orodja in rezanju vedno nosite zaščitne rokavice in zaščitne čevlje.



Vzvodne škarje HS200 / HS250 / HS300 sme upravljati samo za to usposobljeno osebje.

Nepooblaščen osebe, zlasti otroci in neizobražene osebe ne smejo biti v bližini orodja!

Orodje lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Orodje ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja orodja, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

1.2 Preostala tveganja

Tudi če upoštevate varnostne predpise in če orodje uporabljate za predvidene namene, je treba upoštevati tudi naslednja preostala tveganja:

- Nevarnost poškodb rok / prstov, če bi se pri delu uščipnili z vzvodnimi škarjami.
- Nevarnost ureza na neobrušenih robovih pločevine in rezilu.

Namestitev



Načeloma je orodje ob dostavi že vnaprej sestavljeno. Edino, kar morate še storiti, je sestaviti vzvod za pritisk. Uporabite dva vijaka, kot je prikazano na fotografiji. Orodje postavite na primerno mesto in ga s 4 vijaki privijte na tla, da omogočite varno delo.

Uporaba

Pločevino vstavite v odprtino za rezanje. Nato navzdol privijte potiskalo, da list ne zdrsne. Sedaj potisnite ročico za pritisk navzdol. Po rezanju vzmet samodejno vrne ročico v prvotni položaj.

Vzdrževanje

Z vijaki odstranite obe rezili (ko nista več ostri), ki ju naj nabrusi strokovnjak. Po vsaki uporabi orodje očistite z vodo ali kakšno običajno tekočino za pranje (v nobenem primeru z agresivnimi čistilnimi sredstvi) in nato na vse gole kovinske površine nanesite tanko plast olja.

Izjava o skladnosti

Podjetje Holzmann Maschinen izjavlja, da so vzvodne škarje v skladu z veljavnimi smernicami ES.

Nadomestni deli

Uporabljajte le originalne nadomestne dele podjetja Holzmann.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Vzvodne škarje za pločevino Holzmann Maschinen HS 200**
Kat. št.: **11 68 153**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.