



NAVODILA ZA UPORABO

# Nočna lučka z detektorjem gibanja Müller Licht 57022

Kataloška št.: 12 25 267




## Kazalo

Značilnosti .....	2
Tehnični podatki .....	2
Splošno .....	2
Električni podatki .....	3
Svetlobno-tehnični podatki .....	3
Okoljski podatki .....	3
Ostalo .....	3
Garancijski list .....	4

## Značilnosti

- LED nočna lučka
- Dvojna funkcija (s stikalom)
  - ON:** neprekinjeno svetenje
  - AUTO:** v temi: svetlobni trak na sprednji strani  
glavna osvetlitev pri zaznanem premikanju  
izklop po 30 sekundah brez sprožitve detektorja gibanja
- elegantna oblika
- barva svetlobe: jantarjeva
- decentna konturna svetloba

Ta izdelek vsebuje LED-žarnice, ki niso zamenljive. Prosimo, da ob koncu njegove življenjske dobe poskrbite za pravilno odstranjevanje izdelka. Izdelka ne mečite med gospodinske odpadke.



## Tehnični podatki

### Splošno

Mere (mm): .....	114 x 57 x 63
Neto teža (g): .....	72
Pokrov: prozoren .....	polikarbonat
Material podnožja: .....	polikarbonat PC
CE: .....	da
Število LED: .....	9
Priključitev: .....	neposredno na vtičnico

## Električni podatki

Obratovalna napetost (V): .....	230
Nazivna poraba moči (W): .....	1,8
Maks. nazivna poraba moči (W): .....	1,8
Nazivna življenjska doba (h): .....	0
Omrežna frekvenca (Hz): .....	50
Jakost toka (mA): .....	60
Elektr. faktor moči: .....	> 0,11
Vklopni čas (s): .....	< 0,50
Poraba (kWh/1.000 h): .....	2,00

## Svetlobno-tehnični podatki

Nazivni svetlobni tok (lm): .....	15
Maks. nazivni svetlobni tok (lm): .....	15
Barvna temperatura (K): .....	1.500
Barva svetlobe: .....	jantarjeva
Indeks barvne reprodukcije (Ra): .....	80
Možnost zatemnitve: .....	ne
Predčasna pogostost odpovedi pri 1.000 h (%): .....	<= 5
Ohranjanje svetlobnega toka žarnice pri 6.000 h: .....	>= 1
Faktor življenjske dobe žarnice >6.000 h (%): .....	> 0,9
Faktor svetlobnega toka žarnice na koncu NLD (%): .....	70
Zagonski čas do 60 % maks. svetlobnega toka (s): .....	< 1

## Okoljski podatki

RoHS: .....	ne
UV-stop: .....	ne

## Ostalo

Baterija: ..... priložena



Müller-Licht International GmbH  
Goebelstr. 61/63  
28865 Lilienthal  
Nemčija

[www.mueller-licht.de](http://www.mueller-licht.de)



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Nočna lučka z detektorjem gibanja  
Müller Licht 57022**  
Kat. št.: **12 25 267**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**