



NAVODILA ZA UPORABO

Osnovna postaja + temperaturni oddajnik Techno Line Mobile Alerts MA 10001

Kataloška št.: **12 69 520**



Kazalo

Prenos aplikacije s spleta	2
Priklučitev prehoda	2
Vstavljanje baterij v zunanji oddajnik	2
Dodajanje oddajnika	2
Odčitavanje izmerjenih vrednosti	2
Napotki za preprečevanje motenj	3
Tehnični podatki	3
Izjava o skladnosti	3
Odstranjevanje	3
Garancijski list	4

Prenos aplikacije s spleta

Prenesite si aplikacijo **MOBILE-ALERTS** iz spletne trgovine „Apple App Store“ ali „Google Play Store“.

Priklučitev prehoda

Prehod priključite na napajanje s pomočjo priloženega napajalnika. Priložen LAN-kabel povežite s prehodom in svojim usmerjevalnikom. Čez pribl. 10 sekund je prehod pripravljen na uporabo, LED pa neprekinjeno sveti zeleno.

Če v svojem omrežju nimate na voljo DHCP-strežnika, imate možnost, da v aplikaciji ročno konfigurirate prehod pod točko „Nastavite“. (Natančnejše napotke najdete v aplikaciji pod točko „Info“.)

Pomembno: Prehod morajo vedno aktivirati senzorji!

Vstavljanje baterij v zunanji oddajnik

Odprite baterijski predal temperaturnega senzorja in vstavite 2 baterij tipa AAA ter pri tem upoštevajte pravilno polarnost. Nato senzor nekajkrat pošlje izmerjene vrednosti v kratkih intervalih, nato pa vsakih 7 minut.

Dodajanje oddajnika

Odprite aplikacijo. Pojavi se pregled. Senzor Hannover služi samo testiranju in ga lahko izbrišete. Dotaknite se polja „Dodajanje novega senzorja“ in skenirajte QR-kodo na zadnji strani temperaturnega senzorja. Nato določite oznako za oddajnik. Za nastavitev imena izberite oddajnik, tako da se ga dotaknite, nato pa se dotaknite območja levo poleg območja risalnega žeblička zgoraj desno.

Odčitavanje izmerjenih vrednosti

Sedaj lahko izmerjeno vrednost kadarkoli odčitate na svojem mobilnem telefonu.

Napotki za preprečevanje motenj

Če aplikacija za senzor ne prikazuje izmerjene vrednosti, preverite, če zelena LED na prehodu neprekinjeno sveti. Če ne, preverite naslednje:

- Ali je prehod pravilno povezan z omrežjem in usmerjevalnikom ter je ta vključen?
- Ali so baterije vstavljenе v temperaturni senzor z upoštevanjem pravilne polarnosti?
- Izvedite ponovni zagon senzorja, tako da za eno minuto odstranite baterije in jih nato ponovno vstavite.
- Ali je vaš mobilni telefon povezan z internetom?
- Signal je šibkejši zaradi debelih sten in stropov. Senzor aktivirajte v bližini prehoda, nato pa poiščite primerno mesto postavitev.

Tehnični podatki

Temperaturni senzor

Baterije: 2 x alkalna baterija tipa AAA (Micro, LR03)
Življenska doba baterij: pribl. 2 leti
Merilno območje: -29,9 °C do +59,9 °C
Natančnost: 1°
Merilni interval: 7 min
Domet: 100 m (na prostem)

Nadaljnje informacije in izčrpen opis najdete v aplikaciji pod točko "Info" ali na spletni strani www.mobile-alerts.eu.

Izjava o skladnosti

Izjavo o skladnosti lahko prikličete na naslednji povezavi:
www.mobile-alerts.eu/technoline/doc.

Odstranjevanje



Odslužene baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke. Če baterije zaidejo v okolje, so lahko škodljive za okolje in zdravje. Odslužene baterije lahko brezplačno oddate pri svojem trgovcu in na ustreznih zbirališčih odpadkov. Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi vrniti odslužene baterije!



V skladu z Direktivo o odsluženi električni in elektronski opremi (OEEO) odsluženih električnih naprav ne smete metati med gospodinjske odpadke, temveč jih je treba reciklirati ali jih odstraniti okolju prijazno. Svojo napravo vrzite v zbiralnik za recikliranje ali pa ga oddajte na lokalnem zbirališči odpadkov.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Osnovna postaja + temperaturni oddajnik
Techno Line Mobile Alerts MA 10001**
Kat. št.: **12 69 520**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.