Tester Preiskovalni in Tonski Generator

Tonski Generator
Part No.: 515566

Lastnosti:

- Za testiranje računalniških, audio, video, varnostnih telefonskih povezav
- Dvojno stikalo za single in multi-tone signale
- LED prikaz polaritete, prekinjenosti povezave in napetosti
- Zvočno opozorilo ob težavah omrežja preko neaktivnih paric
- Priloženi kabli za testiranje posameznih paric ali vmesnikov RJ45
- Zamenljiva plastična konica za preprečitev kratkega stika
- Indentifikacija in sledenje kablov v šopu
- Priključna sponka, RJ45 konektorji, RJ12 priključek, opcijsko F-connector
- Doživljenska garancija

Specifikacije:

Osnovna enota (NET TONER)
• Toner Frekvenci: Visoka izmenična 500-781 Hz; Nizka izmenična 446-657 Hz
• Baterija: 9V pri 600 ohm vezju
• Zaščita napetosti: 50 VDC ali 24 VAC
• Baterija: 9V DC standardna ali alkalna
• CE Odobreno: EN 55022 Class B za ITE in EN 55024
• Velikost: 125 (d) x 68 (š) x 26 (v) mm
• Teža: 120 g

Terminator (NET PROBE)
• Moč: 30 db
• Upornost konice: 30 ohmov (Plastična konica)
• Baterija: 9V DC standardna ali alkalna
• CE Odobreno: EN 55022 razreda B za EN 55024 in ITE
• Velikost: 210 (d) x 40 (š) x 28 (v) mm
• Teža: 140 g

Ohišje
• Delovna temperatura: 0 - 40° C

Paket vsebuje
• Tester preiskovalni in tonski generator
• Priključna sponka in RJ45 konektor
• Ženski F konektor na RJ45
• Torbica
• Navodila za uporabo

Za več informacij o Intellinet izdelkih se posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem ali obiščite www.intellinet-network.com. Vsi nazivi artiklov ali funkcij omenjenih tu so blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka njihovih lastnikov. Distribucija ali kopiranje tega dokumenta in uporaba vsebine je prepovedana, razen je če navedeno drugače.











Za več informacij o Intellinet izdelkih se posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem ali obiščite www.intellinet-network.com. Vsi nazivi artiklov ali funkcij omenjenih tu so blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka njihovih lastnikov. Distribucija ali kopiranje tega dokumenta in uporaba vsebine je prepovedana, razen je če navedeno drugače.



Za več informacij o Intellinet izdelkih se posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem ali obiščite www.intellinet-network.com. Vsi nazivi artiklov ali funkcij omenjenih tu so blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka njihovih lastnikov. Distribucija ali kopiranje tega dokumenta in uporaba vsebine je prepovedana, razen je če navedeno drugače.