



NAVODILA ZA UPORABO

Simulator za televizor Sygonix TV03

Kataloška št.: 14 06 724



sygonix®

Kazalo

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	2
Aktualna navodila za uporabo	2
Razlaga simbolov	3
Varnostni napotki	3
Priprava na uporabo	3
Servisiranje in vzdrževanje	4
Odstranjevanje	4
Tehnični podatki	4
a) Simulator za televizor	4
b) Vtični napajalnik	5
Garancijski list	6

Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen simulaciji navzočnosti in odganjanju vlomilcev. Svetloba vgrajenih barvnih LED s pomočjo naključnega generatorja spreminja barvo in svetilnost ter s tem simulira svetlobo običajnega televizijskega programa.

Ko nastopi mrak, je možno funkcijo s pomočjo svetlobnega senzorja samodejno aktivirati za 4 ali 7 ur. Izdelek lahko po želji tudi vključite ali izključite s pomočjo časovnega stikala (na voljo kot dodatna oprema).

Obvezno je treba upoštevati varnostne napotke in vse druge informacije v teh navodilih za uporabo.

Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb tega izdelka, poleg tega pa so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar, električni udar itd.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Vsebina paketa




- Simulator za televizor
- Vtični napajalnik
- Navodila za uporabo

Aktualna navodila za uporabo


1. V svojem spletnem brskalniku odprite spletno stran www.conrad.com/downloads ali pa skenirajte QR-kodo, ki jo vidite desno.
2. Izberite vrsto dokumenta in jezik, nato pa v iskalnik vnesite ustrezno kataložsko številko. Po opravljenem postopku iskanja si lahko prenesete najdene dokumente.




Razlaga simbolov

-  Simbol s strelo se uporablja, če je lahko ogroženo vaše zdravje, npr. zaradi električnega udara.
-  Simbol s klicajem opozarja na posebne nevarnosti pri uporabi, delovanju ali upravljanju naprave.
-  Simbol puščice opozarja na posebne nasvete in napotke glede upravljanja izdelka.

Varnostni napotki

 **Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!**

 **Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov. V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.**

- Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena.
- Izdelek ni igrača. Naprave z napajanjem prek električnega omrežja ne sodijo v otroške roke. Iz tega razloga bodite v navzočnosti otrok še posebej previdni. Izdelek uporabljajte tako, da ga otroci ne morejo doseči.
- Izdelek je primeren samo za uporabo v suhih, zaprtih prostorih. Celoten izdelek ne sme priti v stik z vlago ali mokroto, prav tako se ga nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami! Pri vtičnem napajalniku obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara!
- Vtičnega napajalnika nikoli ne vlecite iz električne vtičnice za kabel. Primite ga za ohišje od strani, nato pa ga izvlecite iz električne vtičnice.
- Če ima vtični napajalnik vidne znake poškodb, se ga ne dotikajte, saj obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara!
Najprej prekinite napajanje ustrezne električne vtičnice, na katero je priključen vtični napajalnik (izklopite ustrezen inštalacijski odklopnik oz. odvijte varovalko, nato izklopite FID stikalo). Šele nato vtični napajalnik izvlecite iz električne vtičnice.
Okvarjen vtični napajalnik nadomestite izključno z identičnim vtičnim napajalnikom.
- Vtični napajalnik je izdelan v skladu z zaščitnim razredom II. Kot vir napajanja za vtični napajalnik lahko uporabite samo običajno električno vtičnico (glejte poglavje „Tehnični podatki“).
Električna vtičnica, na katero priključite vtični napajalnik, mora biti enostavno dostopna.
- Opozorilo glede LED-luči: Ne glejte v LED svetlobni snop! Ne glejte vanj neposredno ali z optičnimi inštrumenti!
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom lahko nevarna igrača.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.

Priprava na uporabo

- Okrogel nizkonapetostni vtič priloženega vtičnega napajalnika povežite z ustreznim priključkom na simulatorju za televizor.
- Vtični napajalnik priključite na ustrezno električno vtičnico.
- Z drsnim stikalom na zadnji strani lahko sedaj izberete funkcijo:

- „OFF“ Simulator za televizor je izključen.
- „+4“ Simulator za televizor se ob mraku vključi za 4 ure. Nato se samodejno izključi. Ko naslednji dan okoliška svetilnost ponovno pade pod stikalni prag, se ponovno vključi za 4 ure.
- „+7“ Funkcija je enaka kot je opisano zgoraj pod funkcijo „+4“, vendar se simulator za televizor vključi za 7 ur.
- „ON“ Simulator za televizor je ves čas vključen.
Ta položaj se uporablja, če želite simulator za letenje uporabljati na primer v kombinaciji z zunanjim časovnim stikalom. V naših katalogih ali na spletni strani www.conrad.si najdete številna različna časovna stikala, ki so primerna za tovrstno rabo.
S takšnim postopanjem lahko simulator za televizor aktivirati tudi čez dan ali z naključnim preklapljanjem.
- Simulator za televizor postavite na ravno, stabilno površino, tako da ne more pasti na tla. Dragocene površine pohištva zaščitite pred odtisi ali praskami s primerno podlogo.
- ➔ Izberite takšno mesto postavitve, ki od zunaj ni neposredno vidno. V nasprotnem primeru lahko vlomilec opazi, da ne gre za pravi televizor.
Preverite svetlobo aktiviranega simulatorja za televizor izven svojega stanovanja in po potrebi izberite drugo mesto postavitve naprave.
Proti simulatorju za televizor ne usmerjajte svetilke, sicer se lahko prek svetlobnega senzorja nenamerno vključi (v položaju stikala „+4“ oz. „+7“). Simulatorja za televizor nikoli ne pokrivajte.

Servisiranje in vzdrževanje

- Izdelka vam ni treba servisirati, zato ga nikoli ne razstavljate. Vgrajene LED-žarnice so fiksno vgrajene in jih ni možno zamenjati.
- Pred čiščenjem je treba izdelek ločiti od napajanja. Vtični napajalnik izvlecite iz električne vtičnice.
- Zunanje površine izdelka lahko brišete le s čisto, mehko in suho krpo. V nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva poškodujejo ohišje (obarvanje) ali celo negativno vplivajo na delovanje naprave.
- Pazite, da ne boste premočno pritiskali na prednje steklo, sicer lahko povzročite praske ali druge poškodbe.

Odstranjevanje



Električnih in elektronskih naprav ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke!

Izdelek po izteku njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

Tehnični podatki

a) Simulator za televizor

Sijalka: 12 LED (7 x bela, 2 x zelena, 2 x modra, 1 x rdeča; nezamenljive)

Poraba moči: maks. pribl. 2 W

Mere: (Š x V x G) 85 x 75 x 57 mm

Teža: pribl. 115 g

b) Vtični napajalnik

Obratovalna napetost: 100-240 V/AC, 50/60 Hz
Izhod: 9 V/DC, 1 A

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2016 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Simulator za televizor Sygonix TV03**
Kat. št.: **14 06 724**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.