



NAVODILA ZA UPORABO
Niskonapetostna potopna črpalka
Comet Elegant 1300.01.59 600l/h 5.5 m

Kazalo

1. Tehnični podatki	2
2. Značilnosti	2
3. Modeli	2
4. Dodatki	2
5. Diagram kapacitete	3
Garancijski list	4

1. Tehnični podatki

Artikel: 1300.01.00

Potopna črpalka ELEGANT 12V

Delovna napetost	12 V
Jakost električnega toka	max. 2,2 A
Obratovalna zmogljivost	max. 10 l/min
Višina črpanja	max. 5,5 m
Obratovalni tlak	Max. 0,55 bar / 8 psi
Poraba moči	15–24 W
Premer/višina	38/104 mm
Dolžina priključka	1 m
Priključek	(+) rjava, (-) modra

2. Značilnosti

- Naprava lahko zdrži do 2 uri obratovanja na suho.
- Naprava je primerna za neprekinjeno delovanje.
- Čas obratovanja naprave je med 450 in 500 urami.
- Za oskrbo čiste vode, vključno pitne vode, naprava prenese 60°C.
- Naprava je primerna za cevi s premerom 10 mm.
- Razširljivo z nepovratnim ventilom, priključkom za prezračevanje in filtrom.
- Druga dolžina kabla je na voljo po naročilu.

3. Modeli

Potopna črpalka ELEGANT s priključkom za prezračevanje št.art.: 1310.01.00

Potopna črpalka ELEGANT z varnostnim prezračevalnim ventilom in filtrom št.art.:1320.01.00

4. Dodatki



Priključek za prezračevalnik C1.0605.01




Nepovratni ventil z zračenjem 3004.53.00



Filter 3092.13.00

5. Diagram kapacitete



COMET-Pumpen

Systemtechnik GmbH & Co.

KG Industriestraße 5

37308 Pfaffschwende

Telefon: +49 (0) 3 60 82/4 36-0

Fax: +49 (0) 3 60 82/4 36 34

E-Mail: kontakt@comet-pumpen.de

Spletna stran: <http://www.comet-pumpen.de>





GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Niskonapetostna potopna črpalka Comet**
1300.01.59 600l/h 5.5 m
Kat. št.: **14 35 461**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.