



NAVODILA ZA UPORABO

Nastavljiv vtični napajalnik HyCell HCPS 7.2 / 600


Kataloška št.: 14 96 993

HyCell POWER
SOLUTION


Kazalo

Mere	2
Oprema	2
Tehnični podatki	3
Garancijski list	4


Mere




Oprema




Banana vtič
Ø 2,5 x 13 ±0,5 mm




Banana vtič
Ø 3,5 x 15



Koaksialni vtič
Ø 2,1 x Ø 5 x 12 mm



Koaksialni vtič
Ø 2,5 x Ø 5,5 x 12 mm




Koaksialni vtič
 \varnothing 1,35 x \varnothing 3,5 x 10 mm

Koaksialni vtič
 \varnothing 1,7 x \varnothing 4 x 10 mm

Koaksialni vtič
 \varnothing 2,1 x \varnothing 5,5 x 12 mm

Koaksialni vtič
 \varnothing 1,5 x \varnothing 5,5 x 12 mm



Tehnični podatki

Vhodna napetost: 100-240 V \pm 10 %, 60/50 Hz, 160 mA
 Izhodna napetost: 3-4,5-5-6-7,5-9-12 V \pm 10 %, stabilizirana
 Izhodni tok: 600 mA \pm 5 %
 Poraba moči v praznem teku: <0,3 W
 Zaščita izhoda: zaščita pred kratkim stikom
 Vrsta zaščite: IP20
 Izolacija: 4 kV vhod/izhod
 Temperatura pri delovanju: 0 °C...+25 °C
 Temperatura pri shranjevanju: -25 °C...+70 °C
 Teža: 115 g z opremo, brez embalaže
 Ohišje: črno vtično ohišje
 Material ohišja: ohišje iz ABS-plastike
 Oprema: 1 x nastavitveni ključ za sekundarno napetost
 6 x koaksialni vtič
 2 x banana vtič
 1 x USB-adapter
 Certifikat: CE
 Embalaža: barvna škatlica z večjezičnimi navodili



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Nastavljiv vtični napajalnik HyCell HCPS 7.2 / 600**
Kat. št.: **14 96 993**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.