

**Verktyg
multi-stripax AWG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- för fintrådiga och massiva ledare med specialiseringsmaterial
- hög avisoleringskvalitet för industriell användning (motsvarande kraven inom flygindustrin)
- speciella formknivar möjliggör avisolering av speciella ledarisoleringar och ledaruppbyggnader
- Avisoleringslängd inställningsbar med anslag
- hög flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter
- hög repeternoggrannhet i avisoleringsresultatet
- inga skador på ledaren
- hög stabilitet för lång livslängd och hög pålitlighet
- integrerad skärfunktion

Allmänna beställningsdata

Typ	multi-stripax AWG
Art.nr.	9202230000
Artikelbeteckning	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg, AWG ledare med PTFE och PVC-isolering
GTIN (EAN)	4032248486168
Frp	1 Stück

**Verktyg
multi-stripax AWG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9,842 inch
Höjd	85 mm	Bygghöjd (tum)	3,346 inch
Djup	40 mm	Byggdjup (tum)	1,575 inch
vikt	250 g	Nettovikt	520,28 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Avisoleringsverktyg

Avisoleringslängd, min.	2 mm	Kabeltyp	AWG ledare med PTFE och PVC-isolering
Kopparkabel - fintrådig, max.	6 mm ²	Ledararea (klippförmåga)	6 mm ²
Max. klippförmåga entrådig	2,5 mm ²	Max. klippförmåga fintrådig	6 mm ²
Max. klippförmåga flatkabel	10,2 mm x 4 mm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

Godkännanden

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Verktyg
multi-stripax AWG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Exempel på användning

