



NAVODILA ZA UPORABO

Razdelilnik za avtomobilski cigaretni vžigalnik z USB-vhodom ProPlus 01904

Kataloška št.: 14 97 251

Kazalo

Prednosti in podrobnosti	2
Opis izdelka	2
Tehnični podatki	2
Varnostni napotki	3
Garancijski list	4
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti	5
Izvirna izjava EU o skladnosti	6

Prednosti in podrobnosti

- 3 vtičnice 5 A
- USB-vhod 2.1 A
- Dolžina kabla 80 cm

Opis izdelka

Avtomobilski cigaretni vžigalnik spremenite v tri - vključno z USB-vhodom, da boste lahko mobilne naprave polnili tudi na poti. Adapter je primeren na primer za polnjenje kamer, MP3-predvajalnikov, pametnih telefonov, tablic ali prenosnih igralnih konzol. Avtomobilsko vtičnico spremenite v večnamensko vtičnico, na katero je mogoče priključiti do 4 naprave. Z dolžino kabla 80 cm se vtičnica seže tudi na zadnji sedež, če na primer otroci želijo polniti svojo igralno konzolo na poti.

Tehnični podatki

Tok na vtičnici za cigaretni vžigalnik	5000 mA
Polnilni tok za USB-vhod	2,1 A.
Mere (D x Š x V)	140 x 60 x 30 mm
Število vtičnic za cigaretni vžigalnik	3x
Izhod	USB
Obratovalna napetost	12 V, 24 V
Dolžina kabla	0.80 m
Širina	60 mm
Višina	30 mm
Dolžina	140 mm
Število USB-vhodov	1x
Vrsta izdelka	Razdelilnik za cigaretni vžigalnik

Varnostni napotki

Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Izdelek in njegova priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja izdelka, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Razdelilnik za avtomobilski cigaretne vžigalnik z USB-vhodom**
ProPlus 01904
Kat. št.: **14 97 251**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

Prevod izvirne izjave EU o skladnosti



IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Proizvajalec

PAT Europe BV
Haarspit 1
1724BG Oudkarspel
Nizozemska

Izdelek

Ime: Razdelilnik za avtomobilski cigaretni vžigalnik z USB-vhodom
Tip: 450571
Blagovna znamka: Pro Plus

Na lastno odgovornost izjavljamo, da je zgoraj navedeni izdelek skladen z naslednjimi zahtevami:

- Direktiva EU RoHS
2011/65/EU
- Direktiva EU EMC
2014/30/EU
- Direktiva o embalaži in odpadni embalaži
94/62/ES

PAT Europe B.V. :
Oudkarspel, 21. 11. 2018

PAT EUROPE B.V.
Haarspit 1
1724 BG OUDKARPEL
Tel.: +31-226-331450
Fax: +31-226-331459
E-mail: info@pateurope.com

+31 (0)226-331450

Izvirna izjava EU o skladnosti



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

PAT Europe BV
Haarspit 1
1724BG Oudkarspel
The Netherlands



Product

Name: 3-Way socket 12V/24V + USB
Type: 450571
Trade name: ProPlus

Hereby is declared under our sole responsibility that the above mentioned product complies with the following requirements.

- EU Directive RoHS
2011/65/EU
- EU Directive EMC
2014/30/EU
- Packaging and Packaging Waste Directive
94/62/EC

PAT Europe B.V.:
Oudkarspel, 21-11-2018,

PAT EUROPE B.V.
Haarspit 1
1724 BG OUDKARSPEL
Tel.: +31-226-331450
Fax: +31-226-331459
E-mail: info@pateurope.com

+31 (0)226-331450