



NAVODILA ZA UPORABO


Tester za baterije Ansmann 1900-0035

Kataloška št.: 16 82 015

KAZALO VSEBINE

1 OPIS IZDELKA.....	3
2 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA CR BATERIJE	3
3 DELOVANJE.....	3
4 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA IZDELKA	4
5 VARNOSTNO OPOZORILO	4
GARANCIJSKI LIST	5

1 OPIS IZDELKA



2 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA CR BATERIJE

Indikatorji: indikacija kapacitete (5 korakov)

Tip baterije: CR

Teža: 17.4g

Skladnost: CE

Pakiranje: embalaža s pretisnimi omoti

Dimenzije: 45 x 55 x 13,5mm

Podrobnosti dobave: 1x gumbna baterija CR1620 (dobavi jo Ansmann)

3 DELOVANJE

NAPETOST (V)	INIDKATOR
0-0.552	IZKLOPLJEN
0.555-1.237	LR+1
1.243-1.332	LR+1+2
1.338-1.439	LR+1+2+3
1.445-1.540	LR+1+2+3+4
1.546-1.689	LR+1+2+3+4+5
1.695-1.787	OFF
1.796-2.591	CR+1
2.596-2.893	CR+1+2
2.899-3.031	CR+1+2+3
3.047-3.200	CR+1+2+3+4
3.205-10+	CR+1+2+3+4+5

4 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA IZDELKA

OBMOČJE UPORABE				DOVOLJENE DEVIACIJE IN STANDARDNI ODKLONI:		POVRŠINA:		MODEL:		MATERIAL:		
				DIN ISO 2768-m				MERILO (DIN A4)		VSE DIMENZIJE SO V MILIMETRIH	TEŽA:	
				2015	DATUM	IME	1:1					
					06.05	SIT	IME RISBE: Tester za baterije Ansmann 1900-0035					
				NARISAL:				ŠTEVILKA RISBE: ŠTEVILKA DELA: 1900-0035				
				ODOBRIL:								
V0	DODANA PVC ZAŠČITA IN ŠTEVILKA IZDELKA NA BATERIJI	17.02.16	SIT									
V0	POSODOBLJEN TISK	24.09.15	SIT									
V0	---	06.05.15	SIT									
VERZIJA	SPREMEMBA	DATUM	IME	PROJEKT:xx-xxxx-xxxxx		NADOMEŠČENO Z:		NADOMEŠČENO SKOZI:				

5 VARNOSTNO OPOZORILO

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Tester za baterije Ansmann 1900-0035**

Kat. št.: **16 82 015**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.