



NAVODILA ZA UPORABO

USB-ventilator Kolink Aero K22USB-NB

Kataloška št.: 21 47 844



Kazalo

Opis	2
Pregled značilnosti ventilatorja	2
Optimalno hlajenje z zmogljivim motorjem.....	2
Tehnični podatki	2
Varnostni napotki.....	3
Garancijski list	4

Opis

S tem izdelkom boste opremljeni za naslednji vročinski val. Zmogljiv namizni USB-ventilator Aero blagovne znamke Kolink poskrbi za hlajenje točno tam, kjer je najbolj potrebno. Ali vam boj z vročino povzroča vlažne roke? To ni noben problem, saj lahko ventilator Kolink Aero postavite na poljubno mesto na mizi, prezračevalno rešetko pa lahko obrnete tako, da je zračni pretok usmerjen točno tja, kjer je zaželeno hlajenje.

Pregled značilnosti ventilatorja

- Prenosni namizni USB-ventilator
- Napajanje z USB-kablom dolžine 1,2 metra
- Vrtljiva prezračevalna rešetka za optimalno usmeritev zračnega pretoka
- Brezkrtačni motor s tremi stopnjami hitrosti
- Kompaktne mere: 125 x 57 x 135 milimetrov

Optimalno hlajenje z zmogljivim motorjem

Močan in tih brezkrtačni enosmerni motor zagotavlja močan zračni pretok. Poleg tega je možno nastaviti **hitrost vrtenja v treh stopnjah, in sicer 2.400, 2.800 in 3.200 vrtljajev/minuto. USB-kabel dolžine 1,2 metra z vtičem tipa A** nudi potreben tok 0,8 A in maksimalno moč 4 W. To pomeni, da lahko ventilator iz kakovostne ABS-plastike in polipropilena priključite tudi na običajni napajalnik za pametni telefon. S tem namizni USB-ventilator Aero blagovne znamke Kolink ni primeren samo za uporabo doma, temveč tudi za uporabo na LAN-zabavah ali e-športnih prireditvah, saj je dobro hlajenje polovica uspeha.

Tehnični podatki

- Mere (Š x G x V): 125 x 57 x 135 mm
- Material: ABS-plastika, polipropilen
- Barva: temno modra
- Motor:
Tip: brezkrtačni

Kolink, proizvajalec: Pro Gamersware GmbH, Gaußstraße 1, 10589 Berlin, Nemčija.

Hitrost: 2.400, 2.800, 3.200 vrtljajev/minuto

Napetost: 5 V

Jakost toka: maksimalno 0,8 A

Poraba moči: 4 W

- Priključek: USB tipa A (USB 1.1, 2.0, 3.0, 3.1)
- Dolžina kabla: 1,2 metra

Varnostni napotki

- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



Pro Gamersware GmbH
Gaußstraße 1
10589 Berlin
Nemčija

Elektronska pošta: info@kolink.eu
Spletna stran: <https://kolink.eu>



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **USB-ventilator Kolink Aero K22USB-NB**
Kat. št.: **21 47 844**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.