



NAVODILA ZA UPORABO

## **Univerzalni adapter za vtičnico z 2 x USB-A, Digitus DA 70617**

Kataloška št.: 23 17 364

## Kazalo

1 Opis .....	3
2 Specifikacija .....	3
2.1 Omrežje/vtičnica/vtič .....	3
2.2 Okolje .....	3
3 Energetska učinkovitost .....	3
4 USB adapter .....	3
5 Kako priključiti izdelek na napajanje .....	3
6 Varnostni ukrepi .....	3
Varnostni napotki .....	4
GARANCIJSKI LIST .....	5
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti .....	6
Izvirna izjava EU o skladnosti .....	8

## 1 Opis

- Napajanje: 16A, 250V, 50Hz
- Zaščitni razred: IP 20
- USB: 2x tip A
- Izhod: 5V 2,1A skupaj

## 2 Specifikacija

### 2.1 Omrežje/vtičnica/vtič

- Maksimalni vhodni tok: 16A
- Nazivna napetost: 250V 50Hz
- Nazivna moč največ: 3680W
- Vhodna napetost: 100-250v

### 2.2 Okolje

- Delovna temperatura: 0° C - 35° C

## 3 Energetska učinkovitost

- Vhod: 250V ~, 50 Hz, maksimalno 0,2A
- Izhod: 5.0Vd.c. 2,4 A, maksimalno 12,0 W,
- Povprečna aktivna učinkovitost = 80,0%
- Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10%) = 71,2%
- Poraba energije brez obremenitve = 0,09

## 4 USB adapter

- 2x priključek USB (A&A)
- Polnilnik za mobilne naprave (npr. pametni telefon, tablični računalnik itd.)

## 5 Kako priključiti izdelek na napajanje

1. Namestite adapter USB, tako da ga priključite na ozemljeno vtičnico,
2. Indikator ali lučka za nadzor polnjenja bosta zdaj rdeči. Naprava je pripravljena za delovanje.
3. Z uporabo USB-priključnega kabla lahko zdaj prek vrat USB povežete do 2 primerni napravi USB.
4. Hkrati lahko preko vtičnice priključite in začnete uporabljati primerne gospodinjske aparate.

## 6 Varnostni ukrepi

- Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite na varnem mestu za poznejšo uporabo.
- Varnostni ukrepi, predstavljeni v tem dokumentu, ob pravilnem upoštevanju zmanjšujejo tveganje požara, električnega udara in poškodb. Adapter je zasnovan za zasebno uporabo. Ni primeren za komercialno uporabo. Izdelek ni zasnovan za zunanjo uporabo.

- Enote lahko upravljate samo posamično. Ne priključite polnilnega adapterja enega za drugim.
- Kakršna koli druga uporaba se šteje za neprimerno.
- Otroci ne prepoznajo nevarnosti nepravilne uporabe električne opreme.
- Naj ne uporabljajo električnih naprav brez nadzora.
- Nevarnost zadušitve! Embalažnega materiala ne puščajte brez nadzora ležati naokrog. Otroci lahko pogoltnjejo majhne dele in se zadušijo
- Napajalni vtič lahko uporabljate samo v običajnih ozemljenih vtičnicah z izmenično napetostjo 90 ~ 240V in 50Hz
- Napajalni vtič uporabljajte samo v trajno nameščenih vtičnicah
- Adapterja ne priključuje na podaljške
- Prepričajte se, da je vtič naprave popolnoma priključen v adapter
- Vtičnica mora biti v bližini izdelka in lahko dostopna
- Ne priključujte bremen, katerih vklop brez nadzora lahko povzroči požar (npr. likalnik) ali druge nevarnosti
- Grelniki in podobne naprave med uporabo nikoli ne smejo biti brez nadzora
- Ne priključujte obremenitev, za katere je potreben kondenzator motorja (npr. hladilnik)
- Polnilni adapter uporabljajte samo v določenem temperaturnem območju med 0 ~ 40° C
- Ko izdelek ne uporabljate, ga shranjujte v čistem in suhem prostoru pri temperaturah med 0° C in 40° C
- Ne prekoračite največje moči, ki znaša 3680 W
- Adapterja ne pokrivajte. Pod pokrovom se nabira toplota. Obstaja nevarnost požara
- Izdelek ne sme priti v stik s tekočinami
- Adapterja se ne dotikajte z mokrimi rokami
- Poskrbite, da se izdelek uporablja samo v notranjih prostorih. Ni namenjen zunanji uporabi in se lahko poškoduje.
- Adapter namestite v neposredni bližini lahko dostopne stenske vtičnice.
- Nikoli ne poskušajte sami popraviti adapterja. Popravila in vzdrževalna dela morajo izvajati strokovnjaki. Enote redno preverjajte glede poškodb. Adapterja ne uporabljajte, če je ohišje očitno poškodovano
- V primeru težav se obrnite na našo službo za pomoč strankam
- Če želite izključiti adapter, ga odklopite iz električnega omrežja
- Če je treba adapter očistiti, ga odklopite z glavnega napajanja in ga obrišite s suho krpo

## **Varnostni napotki**

Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Izdelek ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja izdelka, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Univerzalni adapter za vtičnico z 2 x USB-A, Digitus DA 70617**  
Kat. št.: **231 73 64**

### **Garancijska izjava:**

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in prikladne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**

## Prevod izvirne izjave EU o skladnosti

# ASSMANN



ASSMANN Electronic GmbH | Auf dem Schüffel 3 | D-58513 Lüdenscheid

### Izjava EU o skladnosti

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

Podjetje:  
(naziv proizvajalca) (naslov)  
**Assmann Electronic GmbH**  
**Auf dem Schüffel 3**  
**58513 Lüdenscheid / Nemčija**

v skladu z določili direktiv:  
**2014/30/EU**  
**2014/35/EU**  
**2009/125/ES**  
**2011/65/EU in 2015/863/EU**  
**1907/2006**

na lastno odgovornost izjavlja, da je izdelek:  
**Vtični adapter z 2 USB-vrati DIGITUS DA-70617, različica B**

glejte prilogo A za seznam vseh izdelkov, na katere se ta izjava nanaša

na katerega se ta izjava nanaša, skladen z naslednjimi standardi ali normativnimi dokumenti:

**ES 61000-6-1:2007**  
**ES 61000-6-3:2007+A1:2011**  
**DIN VDE 0620-1:2016**  
**DIN VDE 0620-2-1:2016**  
**ES 62368-1:2014+A11:2017**  
**EU 2019/1782**  
**ES 50563:2011+A1:2013**  
**ES 50581:2012**

Enega ali več standardov, ki so navedeni v pripadajočem certifikatu o ES-pregledu tipa, so že nadomestile nove različice. Proizvajalec izjavlja, da je izdelek skladen tudi z zahtevami novih različic standardov, saj spremenjene zahteve novih različic standardov niso relevantne za ta izdelek.

Oznaka:



**DA-70617 stran 1/2**

ASSMANN Electronic GmbH  
Tel: +49 (0)2351 554 0  
Faks: +49 (0)2351 554 0 865  
E-naslov: info@assmann.com  
Spletna stran: www.assmann.com

Commerzbank AG Lüdenscheid  
Št. rač: 621 359 900  
BLZ: 458 400 26  
IBAN: DE4748400260621359900  
S.W.I.F.T.-BIC: COBA DE FF 458

Volksbank im Märkischen Kreis e.G.  
Št. rač: 621 359 900  
BLZ: 447 615 34  
IBAN: DE34446715341000214900  
S.W.I.F.T.-BIC: GENODEM1NRD

Sedež družbe: Lüdenscheid  
Poslovni register: Iserlohn HRB 4043  
Direktor: Stephan Assmann, Phil  
Penninger, Michael Zulauf  
Reg. št. za DDV: DE811193993  
Dav. št.: 337/5703/0222  
Reg. št. OEEO: DE71839861

ASSMANN



ASSMANN Electronic GmbH | Auf dem Schüffel 3 | D-58513 Lüdenscheid

---

Tehnični direktor  
skupine Assmann:  
(kraj in datum izdaje)  
(ime in priimek ter podpis)

**Lüdenscheid, 19.10.2020**

**p.p.a. Harald Kintzel**

Izjava potrjuje skladnost z navedenimi direktivami, vendar pa ne predstavlja zagotovila glede lastnosti v smislu Zakona o varstvu potrošnikov v zvezi z odgovornostjo za izdelek. Upoštevati je treba varnostne napotke v priloženi dokumentaciji k izdelku. Pri spremembah naprave, ki niso usklajene s proizvajalcem, in/ali pri neupoštevanju varnostnih napotkov ta izjava preneha veljati.

**DA-70617 stran 2/2**

ASSMANN Electronic GmbH  
Tel: +49 (0)2351 554 0  
Faks: +49 (0)2351 554 0 865  
E-naslov: info@assmann.com  
Spletna stran: www.assmann.com

Commerzbank AG Lüdenscheid  
Št. rač: 621 359 900  
BLZ: 458 400 26  
IBAN: DE4748400260621359900  
S.W.I.F.T.-BIC: COBA DE FF 458

Volksbank im Märkischen Kreis e.G.  
Št. rač: 621 359 900  
BLZ: 447 615 34  
IBAN: DE34446715341000214900  
S.W.I.F.T.-BIC: GENODEM1NRD

Sedež družbe: Lüdenscheid  
Poslovni register: Iserlohn HRB 4043  
Direktor: Stephan Assmann, Phil  
Penninger, Michael Zulauf  
Reg. št. za DDV: DE811193993  
Dav. št.: 337/5703/0222  
Reg. št. OEE0: DE71839861

## Izvirna izjava EU o skladnosti

# ASSMANN



ASSMANN Electronic GmbH | Auf dem Schüffel 3 | D-58513 Lüdenscheid

### EU-Konformitäts- erklärung

Wir, die  
(Name des Herstellers) (Anschrift)

### EU Declaration of Conformity

We, the (manufacturer's name)  
(address)

### Déclaration UE de conformité

Nous, la  
(nom du fabricant) (adresse)

**Assmann Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3**

**58513 Lüdenscheid / Germany**

erklären in alleiniger Verantwortung  
gemäß den Bestimmungen der  
Richtlinien:

**2014/30/EU  
2011/65/EU & 2015/863/EU  
1907/2006/EG**

dass das Produkt :

declare under our sole responsibility,  
following the provisions of directives :

**2014/30/EU  
2011/65/EU & 2015/863/EU  
1907/2006/EC**

that the product :

déclarons sous notre seule responsabilité  
conformément aux dispositions de  
directives:

**2014/30/UE  
2011/65/UE & 2015/863/UE  
1907/2006/CE**

que le produit :

### **DIGITUS DA-70461 HDMI to VGA converter adapter Typ A - VGA (D-Sub) connector, 3,5mm audio jack**

siehe Anhang A für eine Liste aller von  
dieser Deklaration erfassten Produkte

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit  
den folgenden Normen oder den  
normativen Dokumenten übereinstimmt :

**EN 55032:2015/AC:2016-07 Class B  
EN 55035:2017  
EN 50581:2012**

see appendix A for a list of all products  
covered by this declaration

to which this declaration refers,  
conforms with the following standards  
or normative documents:

**EN 55032:2015/AC:2016-07 Class B  
EN 55035:2017  
EN 50581:2012**

voir l'annexe A pour une liste de tous les  
produits couverts par cette déclaration

auquel se réfère cette déclaration, est  
conforme aux normes ou autres  
documents normatifs :

**EN 55032:2015/AC:2016-07 Class B  
EN 55035:2017  
EN 50581:2012**

Eine oder mehrere der in der zugehörigen EG-  
Baumusterprüfbescheinigung genannten Normen  
wurden bereits durch neue Ausgaben ersetzt. Der  
Hersteller erklärt für das Produkt auch die  
Übereinstimmung mit den Anforderungen der neuen  
Normenausgaben, da die veränderten  
Anforderungen der neuen Normenausgaben für  
dieses Produkt nicht relevant sind.

Kennzeichnung :

One or more of the standards stated in the respective  
EC-  
Type-Examination Certificate have already been  
replaced by new editions. The manufacturer declares  
that his product also complies with the requirements  
of the new editions since the changed requirements  
of the new editions do not affect this product.

Marking :



Une ou plusieurs des normes énoncées dans le  
certificat  
d'examen de type CE ont déjà été remplacées dans  
les nouvelles éditions. Le fabricant déclare que son  
produit reste également conforme aux exigences des  
nouvelles éditions puisque les nouvelles exigences  
n'ont aucune incidence sur le produit.

Marquage :

DA-70461 page 1/2

ASSMANN Electronic GmbH  
Phone: +49 2351 554 0  
Fax: +49 2351 554 99 965  
E-Mail: info@assmann.com  
Website: www.assmann.com

Commerzbank AG Lüdenscheid  
Kto.-Nr.: 621 359 900  
BLZ: 458 400 26  
IBAN: DE47 4584 0026 0621 3599 00  
S.W.I.F.T.-BIC: COBADEFF458

Volksbank in Südwesfalen eG  
Kto.-Nr.: 1 000 214 900  
BLZ: 447 615 34  
IBAN: DE34 4476 1534 1000 2149 00  
S.W.I.F.T.-BIC: GENODEM1NRO

Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis  
Kto.-Nr.: 93 043 123  
BLZ: 458 510 20  
IBAN: DE58 4585 1020 0093 0431 23  
S.W.I.F.T.-BIC: WELADED1PLB

Sitz der Gesellschaft: Lüdenscheid  
Registergericht Iserlohn HRB 4043 | Geschäftsführer:  
Stephan Assmann, Phil Penninger, Michael Zulauf  
VAT REG-No. DEB11193993 | St.-Nr. 332/5703/0222  
WEEE-Reg-No. DE71839861



# ASSMANN



ASSMANN Electronic GmbH | Auf dem Schüffel 3 | D-58513 Lüdenscheid

Technischer Direktor :  
(Ort und Datum)  
(Name und Unterschrift)

Technical Director :  
(Place and date of issue)  
(Name and signature)

Directeur technique :  
(Lieu et date)  
(Nom et signature)

Lüdenscheid, 24.03.2020

ppa Harald Kintzel

Die Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, sie beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften im Sinne des Produkthaftungs-Gesetzes. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten. Bei einer mit dem Hersteller nicht abgestimmten Änderung des Gerätes und/ oder bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

The declaration certifies the conformity with the directives mentioned, it does not, however contain any warranty of qualities as defined in the act on product liability. The safety instructions contained in the product documentation accompanying the product have to be observed. If the apparatus is modified without having obtained the manufacturer's prior consent and/or if instructions are not followed, this declaration will become void.

La déclaration certifie la conformité avec les dispositions nommées, elle ne comporte cependant aucune garantie de caractéristiques dans le sens de la loi sur la responsabilité du producteur pour vice de la marchandise. Les instructions en matière de sécurité dans la documentation du produit, livrées avec le produit, sont à observer. En cas de modification de l'appareil n'ayant pas eu l'accord du fabricant et/ou cas de non-respect des instructions de sécurité, cette déclaration perd sa vigueur.

DA-70461 page 2/2

ASSMANN Electronic GmbH  
Phone: +49 2351 554 0  
Fax: +49 2351 554 99 865  
E-Mail: info@assmann.com  
Website: www.assmann.com

Commerzbank AG Lüdenscheid  
Kto.-Nr.: 621 359 900  
BLZ: 458 400 26  
IBAN: DE47 4584 0026 0621 3509 00  
S.W.I.F.T.-BIC: COBADEFF458

Volksbank in Südwestfalen eG  
Kto.-Nr.: 1 000 214 900  
BLZ: 447 615 34  
IBAN: DE34 4476 1534 1000 2149 00  
S.W.I.F.T.-BIC: GENODEM1NRD

Vereinte Sparkasse im Märkischen Kreis  
Kto.-Nr.: 93 043 123  
BLZ: 458 510 20  
IBAN: DE58 4585 1020 0093 0431 23  
S.W.I.F.T.-BIC: WELADED1PLB

Sitz der Gesellschaft: Lüdenscheid  
Registergericht Iserlohn HRB 4043 | Geschäftsführer:  
Stephan Assmann, Phil Penninger, Michael Zulauf  
VAT REG-No. DE811183983 | St.-Nr. 332/5703/0222  
WEEE-Reg.-No. DE71839861