

**Tillbehör  
KISC M3X20.5/10 EK4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Klippon® Connect med klämygelteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämygelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	KISC M3X20.5/10 EK4
Art.nr.	<a href="#">0303000000</a>
Artikelbeteckning	Tillbehör, Montageskruv, för genomgående strömskena
GTIN (EAN)	4008190163686
Frp	100 Stück

**Tillbehör**  
**KISC M3X20.5/10 EK4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Höjd	20 mm	Bygghöjd (tum)	0,787 inch
Nettovikt	1,16 g	Diameter	3 mm

**Materialdata**

Material	Stål	Yta	övriga
Färgkod	Silver		

**Mått**

Diameter	3 mm	Gängmått metriskt, ytter	0 M3.0
----------	------	--------------------------	--------

**Systemparametrar**

Utförande	för genomgående strömskena
-----------	----------------------------

**ytterligare tekniska data**

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
Monteringstyp	skruvad	explosionstestat utförande	Nej

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000887	ETIM 4.0	EC000887
ETIM 5.0	EC000887	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>