

**CableLine  
CLI RS 5 MDCLI C 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüllers produktprogram med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest olika applikationerna. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare och till kablar med stor ytterdiameter. Sortimentet består bland annat av kombinationssystem med enskilda skyltar, transparenta hylsor, krympslangar och märkning, som fästs med buntband.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Typ               | CLI RS 5 MDCLI C 1                     |
| Art.nr.           | <a href="#">0648300000</a>             |
| Artikelbeteckning | CableLine, Märknål, 100 x 5 mm, Silver |
| GTIN (EAN)        | 4008190010546                          |
| Frp               | 1 Stück                                |

**CableLine**  
**CLI RS 5 MDCLI C 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |                 |            |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd     | 5 mm   | Byggbredd (tum) | 0,197 inch |
| Höjd      | 100 mm | Bygghöjd (tum)  | 3,937 inch |
| Djup      | 5 mm   | Byggdjup (tum)  | 0,197 inch |
| Nettovikt | 12 g   |                 |            |

**Allmänna data**

|                                 |             |                                |                        |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|
| Bredd                           | 5 mm        | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0                    |
| Färgkod                         | Silver      | Halogener                      | Ja                     |
| Material                        | Stål        | Rekommenderade tillverkare     | Process, Maskinbyggnad |
| Temperaturområde för användning | -30...80 °C | Utförande                      | MultiPack              |

**Ledar- och kabelmärkning**

|           |    |
|-----------|----|
| Halogener | Ja |
|-----------|----|

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-40-04-01 |
| eClass 7.1 | 27-14-91-29 | eClass 8.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 | eClass 9.1 | 27-40-06-29 |

**Downloads**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Teknikuppgifter | <a href="#">WSCAD</a> |
|-----------------|-----------------------|

### CableLine CLI RS 5 MDCLI C 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Exempel på användning

