

**HDC - kapsling
HDC IP68 04A AS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



De nya RockStar® kapslingarna är beständiga mot havsvatten och erbjuder en hög grad av stöttålighet, uppfyller IP 68 och IP 69K, och har utvecklats för att användas under extrema miljöförhållanden och utformats för höga vibrationskrav enl. DIN EN 61373 kat. 2 (bogie). Som sådan är denna kapslingsfamilj idealisk för fel- och underhållsfri drift av mångpoliga kontaktdon inom transport- och trafikteknik samt kraftteknik och i applikationer med extrema krav. Under utvecklingen har åtgärder också genomförts för att göra kapslingarna extremt EMC-beständiga.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC IP68 04A AS
Art.nr.	1081470000
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP68, IP69K, Chassikåpa, Skruvförslutning, Standard
GTIN (EAN)	4032248844098
Frp	1 Stück

**HDC - kapsling
HDC IP68 04A AS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	36 mm	Byggbredd (tum)	1,417 inch
Höjd	24,4 mm	Bygghöjd (tum)	0,961 inch
Djup	50 mm	Byggdjup (tum)	1,969 inch
Montagemått bredd	30 mm	Nettovikt	45 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-50 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Allmänna data

EMC-kapslingar	Ja	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Skyddsklass	IP68, IP69K	Yta	Pulverlack

Mått

Hålavstånd längd A2	30 mm	Längd kapsling	50 mm
---------------------	-------	----------------	-------

Utförande

Bygelutförande	Skruvförslutning	Byggform	Standard
Byggstorlek	1	Lämplig för ModuPlug®	Nej
Tätning	Silikongummi	Typ	Chassi (genomföring)
Utförande kapsling	Chassikåpa	Utförande låssystem	Skruvförslutning
Överdel/Underdel/Lock	lower part		

Design

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktansättning	Kapslingar
Typ	Chassi (genomföring)		

General data

Byggstorlek	1	Skyddsklass	IP68, IP69K
-------------	---	-------------	-------------

Material

Färgkod	svart
---------	-------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

HDC - kapsling HDC IP68 04A AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN
Teknikuppgifter Data	STEP

HDC - kapsling HDC IP68 04A AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

