

HDC - Kontakt
HDC 24B HP250 MPL3 TYP2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



RockStar® HighPower kapslingar är tillverkade av höghållfast tryckgjuten aluminium och erbjuder perfekt skydd mot hårda miljöförhållanden tack vare vår kontinuerliga optimering. Kapslingen i flera delar ger användarna möjlighet att undersöka arbetsprocesser ner till det sista steget i arbetsflödet.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 24B HP250 MPL3 TYP2
Art.nr.	1103750000
Artikelbeteckning	HDC - Kontakt, Antal poler: 3, Byggstorlek: 8
GTIN (EAN)	4032248877898
Frp	1 Stück

HDC - Kontakt

HDC 24B HP250 MPL3 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	140 mm	Bygglängd (tum)	5,512 inch
Bredd	42 mm	Byggbredd (tum)	1,654 inch
Höjd	46 mm	Bygghöjd (tum)	1,811 inch
Montagemått bredd	32 mm	Montagemått höjd	130 mm
Nettovikt	95,9 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	120 °C	Driftstemperatur, min.	-50 °C
-----------------------	--------	------------------------	--------

Allmänna data

Antal poler	3	Byggstorlek	8
Material	Rostfritt stål	Serie	HighPower

Allmänna uppgifter

Färgkod	silvergrå	Material	Rostfritt stål
Serie	HighPower		

Design

Produktfamilj	HDC - Kontakt	Produktlantering	Montageram
---------------	---------------	------------------	------------

General data

Antal poler	3	Byggstorlek	8
-------------	---	-------------	---

Material

Färgkod	silvergrå	Material	Rostfritt stål
---------	-----------	----------	----------------

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC002943	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 7.1	27-44-02-02	eClass 8.1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-01-92

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN
Teknikuppgifter Data	STEP

Skapandedatum den 9 juli 2019 17:53:19 CEST

Katalogversion 07.06.2019 / Tekniska ändringar förbehållna

HDC - Kontakt
HDC 24B HP250 MPL3 TYP2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**