

**Tillbehör
SCT-C 7.9/680****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Buntbanden utmärks av största möjliga bunningskraft och en lång livslängd. Stålbuntband ger dessutom en permanent hållbar fästmöjlighet vid extrem materialpåkänning, såsom höga temperaturer och kraftiga kemiska inverkningar.

- Buntband i rostfritt stål, helbelagda
- Säker kullåsningsteknik för snabb och enkel installation
- Kan monteras för hand eller med ett verktyg
- Dessa buntband rekommenderas till speciella applikationer som exempelvis användning vid saltdimma, extrema temperaturer eller vid korrosionsfara

Allmänna beställningsdata

Typ	SCT-C 7.9/680
Art.nr.	1015340000
Artikelbeteckning	Tillbehör, Buntband, x 7.9
GTIN (EAN)	4032248724314
Frp	100 Stück

Tillbehör
SCT-C 7.9/680

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	7,9 mm	Byggbredd (tum)	0,311 inch
Höjd	680 mm	Bygghöjd (tum)	26,772 inch
Djup	0,26 mm	Byggdjup (tum)	0,01 inch
Nettovikt	12,14 g		

Installationsmaterial

Kabeldiameter max.	200 mm	Material	Rostfritt stål, polyesterbelagt
Temperaturområde för användning max.	150 °C	Temperaturområde för användning min.	-80 °C

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-07-02
eClass 7.1	27-14-07-02	eClass 8.1	27-14-07-02
eClass 9.0	27-14-07-02	eClass 9.1	27-14-07-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------

Tillbehör SCT-C 7.9/680

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Ritning

