

Tillbehör
VG16 HQ K68 11,5-15,5SH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Med blueglobe® har Weidmüller i sin portfölj introducerat en kabelförskruvning från Pflitsch som övertygar både vad det gäller tillförlitlighet och funktionalitet.

Ett stort tätningsintervall från 1,5 till 77 mm tack vare löstagbara ingångar med endast 11 kabelförskruvningar, mycket effektiv tätning, utmärkt dragavlastning och en spårstyrd uppströms O-ring – det är dessa funktioner i blueglobe® kabelförskruvningar som Weidmüller erbjuder i mässing och rostfritt stål.

Hjärtat i blueglobe® kabelförskruvning är den sfäriska tätningsinsatsen som klämmer kabeln försiktigt och över ett stort område. Detta undviker varaktigt den inskärningseffekt som är vanlig med lamellsystem.

Allmänna beställningsdata

Typ	VG16 HQ K68 11,5-15,5SH
Art.nr.	1045540000
Artikelbeteckning	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, kabelförskruvning, Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248779444
Frp	1 Stück

Tillbehör VG16 HQ K68 11,5-15,5SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 5,56 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 130 °C

Design

Produktfamilj	Tillbehör	Produktansering	kabelförskruvning
Kabeldiameter max.	15,5 mm	Nyckelbredd	30 mm

General data

Byggstorlek	HQ	Skyddsklass	IP68
-------------	----	-------------	------

Material

Material Polyamid 6

Allmänna data

Byggstorlek	HQ	Förskruvningar	PG 16
Gänga (inre)	PG 16	Kabeldiameter max.	15,5 mm
Kabeldiameter min.	11,5 mm	Material	Polyamid 6
Material tätning	TPE	Nyckelbredd	30 mm
Skyddsklass	IP68	Åtdragningsmoment, max.	6 Nm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP