

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB RNHD 221513 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Abbildung ähnlich

**Integrera, bygg ut och individualisera -
Den passande kompletteringen för all typ av
användning**

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Regnhuvar

En huv ger ett perfekt extra skydd för kapslingen när den monteras i särskilt påfrestande klimatområden, som t.ex. kraftig regnpåverkan eller ökad solstrålning.

Allmänna beställningsdata

Typ	KTB RNHD 221513 R
Art.nr.	1281360000
Artikelbeteckning	Klippon TB (Terminal Box), Regnkåpa, Höjd: 50.9 mm, Bredd: 157 mm, Djup: 142.8 mm, Material: Rostfritt stål 1.4301, Mirror polished, Silver
GTIN (EAN)	4050118072075
Frp	1 Stück

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB RNHD 221513 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	157 mm	Byggbredd (tum)	6,181 inch
Höjd	50,9 mm	Bygghöjd (tum)	2,004 inch
Djup	142,8 mm	Byggdjup (tum)	5,622 inch
Nettovikt	1 006 g		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmän information tillbehör

Material	Rostfritt stål 1.4301	Yta	Mirror polished
----------	-----------------------	-----	-----------------

Allmänna uppgifter

Material	Rostfritt stål 1.4301	Yta	Mirror polished
----------	-----------------------	-----	-----------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000744	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 7.1	27-14-91-07	eClass 8.1	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-24-05	eClass 9.1	27-18-92-90

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP