THM
THM WO 12/18 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Avbildning liknande

THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejpen fäster och skyddar den märkta textytan.
• Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
• Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

Allmänna beställningsdata

Typ	THM WO 12/18 WS
Art.nr.	1856640000
Artikelbeteckning	THM, Ledar- och kabelmärkning, 1.9 - 1.9 mm, 12 x 18 mm, vit
GTIN (EAN)	4032248399581
Frp	1 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000

THM
THM WO 12/18 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	18 mm	Byggbredd (tum)	0,709 inch
Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0,472 inch
Djup	0,025 mm	Byggdjup (tum)	0,001 inch
Nettovikt	492 g		

Allmänna data

Antal per rulle	10 000	Bredd	18 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	vit
Godkännande enligt UL 969	Ja	Halogener	Nej
Limma	Polyakrylatlim	Material	Polyesterfilm
Materialfärg enligt motståndskod	9	Teckenfältets storlek	12 x 9 mm
Temperaturområde för användning	-40…150 °C	Typ av märkning	neutral
Utförande	självhäftande		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	6 mm²
Ledardiameter, min.	0,75 mm²	Ledarytterdiameter	1.9 - 1.9 mm
Ledarytterdiameter, max.	1,9 mm	Ledarytterdiameter, min.	1,9 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

THM
THM WO 12/18 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

