

**Tillbehör
STB 21.6/IH/VI WTL6/3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration**Ledningsdragning för ström- och
spänningstransformator**

Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

Typ	STB 21.6/IH/VI WTL6/3
Art.nr.	1071030000
Artikelbeteckning	Tillbehör, mätthylsa
GTIN (EAN)	4008190259235
Frp	50 Stück

Tillbehör

STB 21.6/IH/VI WTL6/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	6,1 mm	Byggbredd (tum)	0,24 inch
Höjd	6,1 mm	Bygghöjd (tum)	0,24 inch
Djup	26,6 mm	Byggdjup (tum)	1,047 inch
Nettovikt	2,34 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning max.	100 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Materialdata

Material	Polyamid 66	Färgkod	violett
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Mått

Gängmått metriskt, ytter	0 M3.0	Insticksdjup	11,1 mm
--------------------------	--------	--------------	---------

Systemparametrar

Utförande	för plintar
-----------	-------------

ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
Monteringstyp	skruvad	explosionstestat utförande	Nej

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001134	ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Tillbehör STB 21.6/IH/VI WTL6/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP