

**Crimpverktyg  
HTF 28****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Pressverktyg för flatstifthylsor och flatstifthylsor  
med öppen eller rullad crimpklo**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | HTF 28                                                                                    |
| Art.nr.           | <a href="#">9013090000</a>                                                                |
| Artikelbeteckning | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.1mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , B-Crimp |
| GTIN (EAN)        | 4008190129439                                                                             |
| Frp               | 1 Stück                                                                                   |

**Crimpverktyg  
HTF 28**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|       |        |                 |            |
|-------|--------|-----------------|------------|
| Bredd | 200 mm | Byggbredd (tum) | 7,874 inch |
| vikt  | 438 g  | Nettovikt       | 449,98 g   |

**Environmental Product Compliance**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Tekniska data**

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Utförande | mekanisk, utan utbytbara insatser |
|-----------|-----------------------------------|

**Kontaktbeskrivning**

|                    |                         |                   |                     |
|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Kontakttyp         | F-stickkontakt / -hylsa | Crimp-område, min | 0,1 mm <sup>2</sup> |
| Crimp-område, max. | 1 mm <sup>2</sup>       | Kontaktbredd      | 2,8 mm              |

**verktygsdata – kontaktpressning**

|                     |                      |                     |                      |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Crimpprofil 1, min. | 0,1 mm <sup>2</sup>  | Crimpart/-profil    | B-Crimp              |
| Crimpprofil 1, max. | 0,25 mm <sup>2</sup> | Crimpprofil 2, min. | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Crimpprofil 2, max. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Crimpprofil 3, min. | 0,6 mm <sup>2</sup>  |
| Crimpprofil 3, max. | 1 mm <sup>2</sup>    |                     |                      |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000494    | ETIM 4.0   | EC000494    |
| ETIM 5.0   | EC000168    | ETIM 6.0   | EC000168    |
| UNSPSC     | 41-11-36-37 | eClass 5.1 | 27-20-03-08 |
| eClass 6.2 | 21-04-38-11 | eClass 7.1 | 21-04-38-11 |
| eClass 8.1 | 21-04-38-11 | eClass 9.0 | 21-04-38-11 |
| eClass 9.1 | 21-04-38-11 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden

**Downloads**

|                                                     |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Broschyr/Katalog                                    | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a><br><a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a> |
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | <a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>                                 |

## Crimpverktyg HTF 28

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

